

Cable de 1m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho

ID del Producto: MXTMMHQ1M



El cable VGA de Alta Resolución (1 metro), MXTMMHQ1M está diseñado para proporcionar la máxima calidad de vídeo posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones de alta resolución de 1920x1200 y superior.

Este cable coaxial de vídeo VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)
- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad

Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para pantallas crystal clear
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	1
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------

Conector(es)

Conector A	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
Humedad	HR 0 - 80%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Dimensión Máxima del	1.3 in [34 mm]



Conector	
Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	0.2 in [5 mm]
Altura del Producto	0.2 in [5 mm]
Peso del Producto	6.9 oz [195.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [17.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.2 oz [204.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución HD15 M/M de 1m
	Tuercas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

