

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 1 m - HD15 M/M

ID prodotto: MXTMMHQ1M



Il cavo VGA ad alta risoluzione (1 metro) MXTMMHQ1M è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGA, che si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori. Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini ""fantasma"" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite in corrispondenza delle estremità dei connettori.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)
- Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito

### Caratteristiche

- Cavo triplo-coassiale e a doppini intrecciati per una visualizzazione eccezionalmente nitida
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
- Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC
- Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità

---

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti	1
Approvazioni a norma di legge	UL2919

---

Prestazioni

Impedenza	75 Ohm
-----------	--------

---

Connettore/i

Connettore A	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 60 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 80 °C
Umidità	0 - 80 % RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Dimensioni max connettori	1.3 in [34 mm]
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]



OD cavo	0.4 in [9 mm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	0.2 in [5 mm]
Altezza prodotto	0.2 in [5 mm]
Peso prodotto	6.9 oz [195.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.2 oz [204.0 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 1 m - HD15 M/M
	Dadi

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

