

## 20m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Productcode: MXTMMHQ20M



De 20 meter lange MXTMMHQ20M VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger.

Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)
- Leg een langere verbinding tussen een VGA-beeldscherm met hoge resolutie en een pc/video-schakelaar dan de gangbare kabellengte toestaat

### Eigenschappen

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

---

#### Hardware

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                             |
| Aantal geleiders   | 14                                   |
| Connectormateriaal | Nikkel                               |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride             |
| Kabelafscherming   | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |
| Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel)      |
| Aantal ferrieten   | 1                                    |

---

#### Connector(en)

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Connector A | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |
| Connector B | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |

---

#### Gebruiksomgeving

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to 60 °C                     |
| Opslagtemperatuur   | -20 to 80 °C                   |
| Vochtigheid         | 0% - 80% rel. luchtvochtigheid |

---

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Zwart            |
| Draaddikte      | 28 AWG           |
| Lengte product  | 65.6 ft [20.0 m] |
| Breedte product | 0.0 in [0.0 cm]  |
| Hoogte product  | 0.0 in [0.0 cm]  |

|                          |                          |                                                          |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|                          | Gewicht product          | 4.1 lb [1.8 kg]                                          |
| <hr/>                    |                          |                                                          |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                                                          |
|                          | Verpakkingsaantal        | 1                                                        |
|                          | Lengte Verpakking        | 18.1 in [46.0 cm]                                        |
|                          | Package Width            | 13.8 in [35.0 cm]                                        |
|                          | Package Height           | 3.3 in [8.5 cm]                                          |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 4.1 lb [1.9 kg]                                          |
| <hr/>                    |                          |                                                          |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                                                          |
|                          | Meegeleverd              | 1 - 20m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M |
| <hr/>                    |                          |                                                          |
| Garantiebepalingen       |                          |                                                          |
|                          | Warranty                 | Levenslang                                               |
| <hr/>                    |                          |                                                          |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.