

25m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel - HD15 M/M

Productcode: MXTMMHQ25M



De 25 meter lange MXTMMHQ25M VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger.

Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)
- Leg een langere verbinding tussen een VGA-beeldscherm met hoge resolutie en een pc/video-schakelaar dan de gangbare kabellengte toestaat

Eigenschappen

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

Hardware

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| Aantal geleiders | 14 |
| Connectormateriaal | Nikkel |
| Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |
| Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel) |
| Aantal ferrieten | 1 |

Connector(en)

| | |
|-------------|--|
| Connector A | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |
| Connector B | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to 60 °C |
| Opslagtemperatuur | -20 to 80 °C |
| Vochtigheid | 0% - 80% rel. luchtvochtigheid |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|------------------|
| Kleur | Zwart |
| Draaddikte | 28 AWG |
| Lengte product | 82.0 ft [25.0 m] |
| Breedte product | 0.0 in [0.0 mm] |
| Hoogte product | 0.0 in [0.0 mm] |

Gewicht product 4.8 lb [2.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Lengte Verpakking 18.1 in [46.0 cm]

Package Width 13.8 in [35.0 cm]

Package Height 4.2 in [10.7 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 5.0 lb [2.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - 25m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel - HD15 M/M

Garantiebepalingen

Warranty Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.