

25 m koaxialkabel fr VGA-skrm med hg uppslning, HD15 M/M

Product ID: MXTMMHQ25M

MXTMMHQ25Mkabeln (25 m) fr VGA med hg uppslning r utformad att ge hgsta mjliga videokvalitet genom VGA och passar srskilt till hgupplsta enheter p 1920x1200 och hgre.

Denna hllbara VGA videokoaxialkabel (HD15 till HD15) eliminerar spkbilder och suddiga bilder som r vanliga med icke-koaxiala VGA-kablar och ger verlgset skydd mot EMI genom att anvnda ferritkrnor nra kontakternas ndar.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Byt ut en utsliten eller saknad VGA-skrmkabel med denna VGA-koaxialkabel av hg kvalitet
- Stder hgupplsta VGA-skrmr (1920x1200)
- Skapa en lngre anslutning mellan en hgupplst VGA-skrm och en stationr dator/video-switch n vad som r mjligt med en normalng kabel

Features

- Impedansanpassning vid 75 ohm fr full ljusstyrka och klara bildfrger frn din VGA-skrm
- VGA-kontakter av hg kvalitet med gjuten dragavlastning i PVC
- Trippel koaxial + partvinnad kabel fr kristallklar bild
- Hllbar kabel med HD15-kontakter av hg kvalitet

Hrdvara	Warranty	Lifetime
	Antal ledare	14
	Kontaktpltering	Nickel
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskrmning	Aluminum-Mylar Foil with Braid
	Brandteknisk klass	CMG Rated (General Purpose)
	Antal ferriter	1
	Kontakt(er)	Connector A
	Connector B	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
Milj	Drifttemperatur	0 to 60 C
	Frvaringstemperatur	-20 to 80 C
	Luffuktighet	0 - 80 % RH

Utseende	Frg	Black
	Trddimension	28 AWG
	Kabellngd	82.0 ft [25 m]
	Produktlngd	82.0 ft [25 m]
	Produktvikt	4.8 lb [2.2 kg]
Frpackning	Frpackningsantal	1
	Package Length	18.1 in [4.6 cm]
	Package Width	13.8 in [3.5 cm]
	Package Height	4.2 in [1.1 cm]
	Fraktvikt (frpackning)	5.0 lb [2.3 kg]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	25 m koaxialkabel fr VGA-skrm med hg upplsning, HD15 M/M

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

