

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 30 m - HD15 M/M

ID prodotto: MXTMMHQ30M



Il cavo VGA ad alta risoluzione (30 metri) MXTMMHQ30M è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGA, che si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori. Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite in corrispondenza delle estremità dei connettori.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito
- Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)
- Crea un collegamento di maggiore lunghezza tra un display VGA ad alta risoluzione e un PC desktop/switch video rispetto a un cavo di lunghezza normale

Caratteristiche

- Cavo triplo-coassiale e a doppiini intrecciati per una visualizzazione eccezionalmente nitida
- Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
- Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	14
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti	1

Connettore/i

Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 60 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 80 °C
Umidità	0 - 80 % RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	98.4 ft [30 m]

Lunghezza prodotto	98.4 ft [30.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	6.0 lb [2.7 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	18.1 in [46.0 cm]
Larghezza del Pacco	13.8 in [35.0 cm]
Altezza del Pacco	3.2 in [8.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.1 lb [2.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 30 m - HD15 M/M
	2 - Dadi

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.