

## Cable de 50cm Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Vídeo HD15 Macho a Macho

ID del Producto: MXTMMHQ50CM



El cable VGA de Alta Resolución de 0,5 metros, modelo MXTMMHQ50CM está diseñado para proporcionar la máxima calidad de vídeo posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones de alta resolución de 1920x1200 y superior. Este cable coaxial de vídeo VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado ""ghosting"" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

#### Aplicaciones

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

#### Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para pantallas crystal clear
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	1
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

---

Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------

---

Conector(es)

Conector A	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C
Humedad	HR 0 - 80%

---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Dimensión Máxima del Conector	1.3 in [34 mm]



Longitud del Cable	19.7 in [50 cm]
Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	19.7 in [50 cm]
Peso del Producto	3.2 oz [90 g]

---

Información  
de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [16 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [99 g]

---

Contenido de  
la Caja

Incluido en la Caja	Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución HD15 M/M de 0.5m
	Tuercas

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

