

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 0,5 m - HD15 M/M

ID prodotto: MXTMMHQ50CM



Il cavo VGA ad alta risoluzione (0,5 metri) MXTMMHQ50CM è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGA, che si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori. Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite in corrispondenza delle estremità dei connettori.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito
- Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)

## Caratteristiche

- Cavo triplo-coassiale e a doppiini intrecciati per una visualizzazione eccezionalmente nitida
- Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
- Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA

---

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti	1
Approvazioni a norma di legge	UL2919

---

Prestazioni

Impedenza	75 Ohm
-----------	--------

---

Connettore/i

Connettore A	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 60 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 80 °C
Umidità	0 - 80 % RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Dimensioni max connettori	1.3 in [34 mm]
Lunghezza cavo	19.7 in [50 cm]



OD cavo	0.4 in [9 mm]
Lunghezza prodotto	19.7 in [50 cm]
Peso prodotto	3.2 oz [90 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [16 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.5 oz [99 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 0,5 m - HD15 M/M
	Dadi

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

