

0.5m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Productcode: MXTMMHQ50CM



De 0.5 meter lange MXTMMHQ50CM VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger. Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)

Eigenschappen

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren

- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	1
Certificaties	UL2919

Prestaties

Impedantie	75 Ohm
------------	--------

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Max. afmeting connector	1.3 in [34 mm]
Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]

Buitendiameter kabel	0.4 in [9 mm]
Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
Breedte product	1.3 in [3.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	3.2 oz [90.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [99.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 0.5m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
	2 - Moeren

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.