

7 m coaxiale videokabel voor VGA-schermen met hoge resolutie - HD15 tot HD15 M/M

Productcode: MXTMMHQ7M



Met de MXTMMHQ7M 7 m lange VGA-kabel kunt u uw VGA-scherm of -projector op een afstand tot 7 m aansluiten op uw computer, videoschakelaar of andere VGA-apparaat. De voor schermen met hoge resolutie geschikte kabel is ontworpen voor de hoogste videokwaliteit die via VGA mogelijk is en is ideaal voor applicaties met hoge resolutie van 1920x1200 en hoger.

Deze duurzaam geproduceerde coaxiale VGA-videokabel (HD15 naar HD15) elimineert de foto "ghosting" en vage beelden die inherent zijn aan niet-coaxiale VGA-kabels, en biedt uitstekende bescherming tegen EMI-storingen door het gebruik van ferrietkernen bij de connectoruiteinden.

Deze 7 m lange VGA-kabel wordt gedekt door StarTech.com's levenslange garantie.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit een scherm met hoge resolutie aan op een desktop-pc of videoschakelaar, op een afstand van max. 7 meter

### Eigenschappen

- 2 VGA HD15 mannelijke connectors
- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren

- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)

---

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	14
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

---

Connector(en)

Connector A	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	23.0 ft [7 m]
Lengte product	23.0 ft [7.0 m]
Breedte product	1.3 in [33.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.6 mm]
Gewicht product	25.4 oz [720.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	9.9 in [25.2 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]



Verzendgewicht  
(verpakt) 26.1 oz [739.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd 7m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

