

Herramienta Sujeta Bidas de Nailon - Pistola Cortadora de Bidas - Herramienta para Apretar Bidas de Nailon - Funciona con Bidas de 2,4mm a 4,8mm - TAA

ID del Producto: N10MM-CABLE-TIE-GUN



La pistola de bridas portátil y de bolsillo instala rápidamente bridas de nailon para cables, tensando y recortando simultáneamente el exceso de nailon en un solo movimiento para un atado de cables más rápido y uniforme.

El mecanismo de apriete y gatillo tensa y corta al ras la brida para cables, sin dejar bordes afilados. Además, el dial de tensión le permite ajustar el apriete del atado antes de que se corte el extremo de la brida.

Esta herramienta tensora de cables que cumple con la TAA funciona con ataduras de cables de nailon de cualquier longitud, admite anchos de 2,4mm a 4,8mm, y grosores de hasta 1,6mm.

Construida con acero S45C de alta resistencia para las piezas que soportan tensiones, como el mecanismo de corte, y aleación de aluminio para los componentes ligeros y resistentes a la corrosión, como el mango y el cuerpo, garantiza una durabilidad prolongada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Sujete con seguridad cables y alambres

- Asegura una aplicación firme y consistente de las bridas de cremallera

Características

- **HERRAMIENTA DE ATADO DE CABLES:** La pistola de atado portátil y de bolsillo instala rápidamente bridas de nylon para cables, tensando y recortando simultáneamente el exceso de nailon en un solo movimiento para un atado de cables más rápido y consistente
- **APRETAR Y CORTAR:** El mecanismo de mango y gatillo aprieta y corta a ras la brida, sin dejar bordes afilados - El dial de tensión le permite ajustar el apriete del haz antes de cortar el extremo de la brida
- **COMPATIBILIDAD:** La herramienta tensora de cables conforme a la TAA funciona con bridas de nailon de cualquier longitud, admite anchos de 2,4mm a 4,8mm y grosores de hasta 1,6mm
- **DURADERO Y LIGERO:** Construido con acero S45C de alta resistencia para las piezas sometidas a esfuerzos como el mecanismo de corte, y aleación de aluminio para los componentes ligeros y resistentes a la corrosión como el mango y el cuerpo
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de la informática, e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Requisitos Ambientales

Política de Garantía	2 Years
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 176°F)
Humedad	HR de 30% ~ 70%

Características Físicas

Color	Negro y rojo
Tipo de Gabinete	Acero y Aluminio
Longitud del Producto	6.1 in [15.6 cm]
Ancho del Producto	5.0 in [12.7 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	10.7 oz [304 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	5.5 in [14.0 cm]
Ancho de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.1 oz [400.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Herramienta para Amarrar Bidas de Nailon
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.