

Pistolet à Câble en Nylon, Outil de Coupe et d'Installation de Câbles à Fermeture Éclair, Tendeur de Liens, Fonctionne avec les Liens à Fermeture Éclair en Nylon de 2,4mm à 4,8mm, TAA

N° de produit: N10MM-CABLE-TIE-GUN



Le pistolet serre-câbles portable et de poche installe rapidement les colliers de serrage en nylon, en les tendant et en coupant l'excédent en un seul mouvement, garantissant ainsi un regroupement des fils plus rapide et uniforme.

La poignée à gâchette resserre et coupe à ras le collier de serrage, laissant une finition sans bords tranchants. De plus, le cadran de réglage de la tension vous permet de définir la fermeté du serrage avant de couper l'extrémité du collier.

Cet outil de tension de câble conforme à la norme TAA fonctionne avec des colliers de serrage en nylon de toute longueur, prenant en charge des largeurs de 2,4 mm à 4,8 mm et des épaisseurs allant jusqu'à 1,6 mm.

Fabriquée en acier S45C haute résistance pour les pièces soumises à des contraintes, comme le mécanisme de coupe, et en alliage d'aluminium pour des composants légers et résistants à la corrosion, tels que la poignée et le corps, garantissant une durabilité à long terme.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Fixer solidement les câbles et les fils
- Garantit une application serrée et cohérente des colliers de serrage

Spécifications techniques

- **OUTIL D'ATTACHE DE CÂBLE** : Le pistolet portable et de poche installe rapidement les attaches de câble en nylon, en tendant et en coupant l'excédent de nylon en un seul mouvement pour une mise en faisceau plus rapide et plus cohérente des câbles
- **SERRER ET COUPER** : La poignée et le mécanisme de déclenchement serrent et coupent à ras le collier de serrage, sans laisser de bords tranchants; La molette de tension permet de régler le serrage avant que l'extrémité du collier de serrage ne soit coupée
- **COMPATIBILITÉ** : Le tendeur de câble conforme aux normes TAA fonctionne avec des attaches de câble en nylon de toute longueur, prenant en charge des largeurs allant de 2,4 mm à 4,8 mm, et des épaisseurs allant jusqu'à 1,6 mm
- **DURABLE ET LÉGÈRE** : Construite en acier S45C pour les pièces soumises à des contraintes telles que le mécanisme de coupe, et en alliage d'aluminium pour les composants légers et résistants à la corrosion, garantissant une durabilité à long terme
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, cet outil de coupe et de serrage de câbles à fermeture éclair est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Conditions environnementales

Politique de garantie	2 Years
Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 176°F)
Humidité	30% ~ 70% HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et rouge
Type de boîtier	Steel and Aluminum
Longueur du produit	6.1 in [15.6 cm]
Largeur du produit	5.0 in [12.7 cm]

Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Poids du produit	10.7 oz [304 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	5.5 in [14.0 cm]
Largeur du Colis	6.7 in [17.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	14.1 oz [400.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Pistolet pour Serre-Câbles en nylon
-----------------------	---

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis