

Pistola per fascette in nylon, strumento per l'installazione/serraggio e il taglio di fascette per cavi, pinza per fascette in nylon da 2,4 mm a 4,8 mm, TAA

ID prodotto: N10MM-CABLE-TIE-GUN



La pistola per fascette portatile e tascabile installa rapidamente le fascette in nylon, mettendo in tensione e tagliando contemporaneamente il nylon in eccesso con un unico movimento, per un'assemblaggio dei fili più rapido e uniforme.

L'impugnatura a pressione e il meccanismo a grilletto stringono e tagliano a filo la fascetta, senza lasciare bordi taglienti. Inoltre, la manopola di tensione consente di impostare la tenuta del fascio prima che l'estremità della fascetta venga tagliata.

Costruito con acciaio S45C ad alta resistenza per le parti soggette a sollecitazioni, come il meccanismo di taglio, e lega di alluminio per i componenti leggeri e resistenti alla corrosione, come l'impugnatura e il corpo, garantisce una lunga durata.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Fissa saldamente cavi e fili
- Garantisce un'applicazione uniforme delle fascette

Caratteristiche

- **STRUMENTO PER LEGARE I CAVI:** la pistola per fascette portatile e tascabile installa rapidamente le fascette in nylon, tagliando contemporaneamente il nylon in eccesso con un unico movimento per un'organizzazione dei fili più rapida e uniforme
- **STRINGE E TAGLIA:** L'impugnatura a pressione e il meccanismo a grilletto stringono e tagliano a filo la fascetta, senza lasciare spigoli taglienti; la manopola di tensione consente di impostare la tensione del fascio prima che l'estremità della fascetta venga tagliata
- **COMPATIBILITÀ:** la pistola tirafasce conforme alle norme TAA funziona con fascette in nylon di qualsiasi lunghezza, con larghezze da 2,4 mm a 4,8 mm e spessori fino a 1,6 mm.
- **DUREVOLE E LEGGERO:** costruito con acciaio S45C ad alta resistenza per le parti soggette a tensione, come il meccanismo di taglio, e lega di alluminio per i componenti leggeri e resistenti alla corrosione, come l'impugnatura e il corpo, per garantire una lunga durata
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo strumento di serraggio e taglio dei cavi a fascetta è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Ambientale

Norme di garanzia	2 Years
Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 176°F)
Umidità	30% ~ 70% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e rosso
Tipo enclosure	Steel and Aluminum
Lunghezza prodotto	6.1 in [15.6 cm]
Larghezza prodotto	5.0 in [12.7 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	10.7 oz [304 g]

Informazioni

confezione

Lunghezza Confezione	5.5 in [14.0 cm]
Larghezza del Pacco	6.7 in [17.0 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	14.1 oz [400.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Pistola per fascette in nylon
-----------------------------	-----------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.