

Nylon Kabelbindertang - Installatie- & Kniptool voor Tie-Wraps, Spanner/Aanspanner voor Kabelbinders, Werkt met Nylon Zip Ties van 2,4mm tot 4,8mm, TAA Compliant

Productcode: N10MM-CABLE-TIE-GUN



Deze draagbare, zakformaat kabelbindertang installeert nylon tie-wraps snel en eenvoudig. In één beweging spant en snijdt hij overtollig nylon af, waardoor u consistent en efficiënt kabels bundelt.

Dankzij de knijpgrip en trekkermechanisme wordt de kabelbinder strak aangespannen en vlak afgesneden, zonder scherpe randen. Met de spanningsknop stelt u vooraf de gewenste strakheid in voor een perfect resultaat.

Deze TAA-conforme kabelbinder tool ondersteunt nylon kabelbinders van elke lengte, met een breedte van 2,4 mm tot 4,8 mm en een dikte tot 1,6 mm.

Deze tool is vervaardigd uit hoogwaardig S45C-staal voor het snijmechanisme en andere stressgevoelige onderdelen, terwijl de handgreep en behuizing van lichtgewicht aluminiumlegering zorgen voor een lange levensduur en uitstekende corrosiebestendigheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Kabels en Bedrading Stevig Bevestigen
- Zorgt voor een stevige en consistente aanbrenging van bundelbanden

Eigenschappen

- **KABELBINDERTANG:** Draagbare, zakformaat tie-wrap tool die nylon kabelbinders snel bevestigt, terwijl hij in één beweging aanspant en overtollig nylon afsnijdt voor een snelle en consistente bundeling van kabels
- **AANSPANNEN & KNIPPEN:** Handgreep met trekkermechanisme spant de kabelbinder aan en snijdt deze vlak af, zonder scherpe randen; De spanningsknop stelt de gewenste strakheid in voordat het uiteinde wordt afgeknipt
- **COMPATIBILITEIT:** TAA-compliant kabelspanner werkt met nylon kabelbinders van elke lengte, met breedtes van 2,4 mm tot 4,8 mm en diktes tot 1,6 mm
- **DUURZAAM EN LICHTGEWICHT:** Ontworpen met hoogwaardig en duurzaam S45C-staal voor onderdelen met hoge spanning, zoals het snijmechanisme, en een aluminiumlegering voor lichtgewicht, corrosiebestendige onderdelen zoals het handvat en de behuizing
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze kabelbindertang werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Gebruiksomgeving

Garantiebeleid	2 Years
Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 176°F)
Vochtigheid	30% ~ 70% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & rood
Type behuizing	Steel and Aluminum
Lengte product	6.1 in [15.6 cm]
Breedte product	5.0 in [12.7 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	10.7 oz [304 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.5 in [14.0 cm]
Breedte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Hoogte Verpakking	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.1 oz [400.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Kabelbinder Tang voor Nylon Snelbinders
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.