

Cable Ethernet Cat 6 de 1 Metro - LSZH (Bajo Nivel de Humo y Cero Halógenos) - Cable de Red Patch UTP RJ45 PoE de 100W 650MHz 10 Gigabit Sin Enganches con Alivio de Tensión - Negro, CAT6, ETL, 24AWG

ID del Producto: N6LPATCH1MBK



Ventaja de StarTech.com

Los productos de StarTech.com están diseñados para ajustarse a las normas técnicas de los profesionales de informática. La calidad, compatibilidad y fiabilidad de los productos se garantiza mediante certificaciones de marcas líderes de tecnología, así como pruebas en laboratorios tanto propios, como de otros fabricantes.

La línea de cables CAT6 de Startech.com utiliza 100% cobre y pines chapados en oro. Todos nuestros productos de cables CAT6 se someten a rigurosas pruebas y tests de electricidad, incluido el de ciclo repetitivo de dobleces. Cada cable se somete a pruebas de forma individual (prueba Fluke® de cable de red), a fin de medir los peores valores NEXT y RL. Más allá de nuestras propias pruebas, trabajamos con laboratorios externos líderes en pruebas, como ETL, a fin de obtener las certificaciones de rendimiento y seguridad.

Descripción general del producto

Este cable de red CAT6, "Snagless", LSZH (poco humo, cero halógenos) es compatible con las conexiones multigigabit libres de errores: 1Gbps, 2.5Gbps, 5Gbps y 10Gbps (hasta 55m). Este cable, libre de PVC, de alto rendimiento, ofrece conectividad fiable a todos los dispositivos de red, como los NIC ("Network Interface Cards", tarjetas de interfaz de red), servidores, enrutadores, almacenamiento NAS ("Network Attached Storage", almacenamiento conectado a la red), telefonía VoIP, dispositivos PoE, etc.

Este cable CAT6 LSZH ecológico genera niveles más bajos de humo tóxico corrosivo y humo blanco en el caso de incendio, lo cual permite mayor visibilidad y una evacuación más segura y rápida.

StarTech.com le ofrece la más amplia selección de longitudes y colores, a fin de mantener la red y

estaciones de trabajo de su empresa conectadas y organizadas.

Cable Ethernet CAT6 de alto rendimiento:

- Conecte de forma fiable sus dispositivos Ethernet <ul style="margin-left:40px">
- Compatibilidad Multigigabit sin errores - 1Gbps, 2.5Gbps, 5Gbps y 10Gbps (hasta 55m), 10GBase-T
- Compatibilidad con 650MHz para mayor ancho de banda
- Cable 100% de cobre, ideal para alimentación PoE ("Power Over Ethernet", alimentación a través de Ethernet) Fabricados con alambre de cobre 100% (puro), los cables de StarTech.com son totalmente compatibles, a diferencia de otros cables que utilizan alambre CCA ("Copper Clad Aluminum", aluminio revestido de cobre). <ul style="margin-left: 40px;">
- Sometidos a pruebas de hasta 100W de rendimiento de potencia.
- Compatible con la norma IEEE 802.3bt sobre tipo 4.
- Excelente disipación de calor durante usos prolongados. Compatible con valores altos de alimentación PoE para ordenadores portátiles, televisores IP, videocámaras de seguridad, teléfonos VoIP, dispositivos NAS, etc.
- Fabricación de calidad: <ul style="margin-left:40px">
- Conectores chapados en oro, de 50 micrones
- Conector tipo "Snagless" (a prueba de tirones)
- Radio de torsión de 40mm, que ofrece fuerte protección contra dobleces y mayor flexibilidad Este diseño estilo "Snagless" protege el clip del conector RJ45 y garantiza que los cables se puedan extraer fácilmente en espacios reducidos, como conductos o canaletas, y evita que el cable se trabe/dañe durante la instalación.

Diseñado para aplicaciones profesionales

- Diagramas de detalles de especificaciones disponibles StarTech.com facilita la integración de un cable CAT6 en su red, ya que le proporciona detalladas especificaciones técnicas y diagramas de diseño.
- Instalación sencilla, con flexibilidad y rendimiento fiable <ul style="margin-left:40px">
- Diámetro exterior de 6,0mm, flexible blindaje libre de PVC, con radio de torsión de 100mm
- Flexible aislamiento HD-PE que ofrece un menor nivel de diafonía intrapar ("Intra-pair Crosstalk")
- Lengüeta de separación para menor nivel de diafonía interpar y mayor disipación de calor para alimentación PoE (100W)
- 24AWG (0.25mm²), alambre de cobre 100% de pares trenzados

- Fabricación de cable U/UTP
- Características eléctricas <ul style="margin-left:40px">
- Conforme a ETL para máximo rendimiento
- Impedancia del cable: 100 ohmios \pm 15% a 250 MHz
- Máxima resistencia de CC: 14 ohmios por 305m
- Capacitancia par a GND: 330 pF por 100 metros
- Capacitancia mutua: 5,6 nF por 305 metros
- Desviación del retardo de propagación: 45 ns por 100 metros

Sometido a pruebas de laboratorio y con certificación de otros fabricantes sobre el rendimiento y seguridad del producto

- Conforme a ETL
- Verificación 3P en relación con la norma ANSI/TIA-568-2.D para CAT6
- Cable de red CAT6 sometido a prueba Fluke®

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE ETHERNET CAT6 LSZH DE ALTO RENDIMIENTO:** Cable 100% cobre, para conexiones Multigigabit y Velocidades de 1/2.5/5Gbps sin errores. 10Gbps a hasta 55m. Valores NEXT y RL bajos. Compatible con las normas ANSI/TIA-568-2.D sobre requisitos de Cat6
- **CABLE LSZH CON ALIMENTACIÓN PoE DE 100W:** Cable de red Ethernet LSZH, con cable de 24AWG, los conductores de cobre trenzado admiten dispositivos PoE de hasta 100W PoE++. Compatible con IEEE 802.3bt tipo 4, y las normas de Cat5e y versiones anteriores
- **CABLE DE COBRE PURO CONFORME A ETL:** Este cable Snagless 100% de cobre de 1 metro, probado individualmente, brinda datos sin errores y alimentación PoE segura, a diferencia de los de aluminio revestido de cobre de menor calidad, de otras marcas

- **FABRICACIÓN ECOLÓGICA Y DE CALIDAD:** Este cable sin PVC genera menos humo y gases tóxicos (acídico) en caso de incendio. La cubierta de copolímero EVA resiste deformaciones o deshilachado. Los conectores chapados en oro de 50 micrones mejoran la señal
- **ESPECIFICACIONES:** Longitud: 1 metro | Color: Negro | 650MHz | Estructura: 4 pares U/UTP | Conectores RJ45 | Recubrimiento: EVA, Al(OH)3 | Grado de Resistencia al Fuego: LSZH | Cobre de 24AWG | Cableado: ANSI/TIA-568-B | ETL | Garantía: De por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 pair U/UTP
Cable Tipo Jacket	Low Smoke Zero Halogen
Tipo de Cable	Libre de Enganches
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Rendimiento

Clasificación de Cables	CAT6 - 650 MHz
Longitud Máxima del Cable	3.3 ft [1 m]

Conector(es)

Conector A	1 - RJ-45
Conector B	1 - RJ-45

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Humedad	0% a 95% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24 AWG

Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Cable OD	0.2 in [6 mm]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	1.6 oz [45.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [55.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable CAT6
---------------------	----------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.