

## Cable Cat6 de 50cm - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Negro

ID del Producto: N6PAT50CMBKS



Este cable CAT6 delgado se ajusta a todas las especificaciones de cable de red CAT6, a fin de ofrecer conexiones de red Gigabit fiables en aplicaciones de centros de datos con alta densidad de datos.

Su diseño es 36% más delgado que los cables de red convencionales, lo cual permite mayor flujo de aire y disipación de calor en espacios estrechos. También es más flexible que los cables Ethernet convencionales, por lo cual resulta más fácil instalar el cableado en racks de redes con muchos cables.

Incluye conectores a prueba de enganche ("Snagless") que protegen los clips RJ45 durante la instalación, lo cual evita enganches o daños cuando se tire de ellos a través de espacios estrechos.

Este cable de red CAT6 se ha sometido a pruebas, a fin de ajustarse a los requisitos de la norma ANSI/TIA 568 C.2 Category 6, lo cual garantiza una conexión fiable con su equipo de red. Con certificación LSZH ("Low Smoke Zero Halogen", poco humo, cero halógeno) de categoría de incendio, garantiza una conexión segura.

Los conectores de 50 micrones (chapados en oro) ofrecen una conductividad óptima y eliminan pérdidas de señal debidas a la oxidación o corrosión.

Cada cable CAT6 ha sido fabricado con conductores de cobre de alta calidad y ha sido sometido a pruebas de forma cuidadosa para mantener el nivel NEXT ("Near-End Crosstalk", paradiafonía) bajo límites aceptables. Además, cada cable está fabricado con alambre de cobre de 0,08mm<sup>2</sup>, a fin de garantizar su rendimiento más alto en aplicaciones de red Ethernet de uso intensivo.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- For installation in high-density data centers
- Designed for use with Gigabit networks

## Características

- 36% slimmer cable for flexible installations in crowded network closets and cable-management panels
- Built with 28 AWG copper wire to ensure a peak performance for your demanding Ethernet applications
- Meets ANSI/TIA-568-C.2 CAT6 requirements for reliable patch cord performance
- RJ45 connector-clip protectors eliminate cable snags and breaks during installation
- Ensure a high-performance connection with 50-micron gold-plated connectors

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 pair UTP
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	Al(OH)3 (Aluminium Hydroxide), EVA (Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer)
Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Tipo de Cable	Libre de Enganches
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia	10Gbps
-----------------------	--------

de Datos Máxima

Clasificación de Cables CAT6 - 250 MHz

---

Conector(es)

Conector A	1 - RJ-45
Conector B	1 - RJ-45

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-15°C to 40°C (5°F to 104°F)
Humedad	RH de 60%

---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Tipo de conductor	Cobre trenzado
Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	0.6 oz [17.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.1 cm]
Peso (de la Caja) del	0.9 oz [26.0 g]

Envío

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable CAT6 delgado de 50cm
---------------------	--------------------------------

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.