


0,5 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Svart

Produkt ID: N6PAT50CMBKS



Denna tunna CAT6-kabel uppfyller alla specifikationer enligt Kategori 6 för kopplingskablar för att leverera en tillförlitlig Gigabit-nätverksanslutning vid applikationer i datacenter med hög densitet.

Designen hos denna tunna CAT6-kopplingskabel är 36 % tunnare än för standardmässiga nätverkskablar, vilket möjliggör bättre luftflöde och värmeavledning i trånga utrymmen. Kabeln är dessutom mer flexibel än standardmässiga Ethernet-kablar, vilket gör kabelhanteringen lättare i trånga nätverkshyllor.

Denna kabel har hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder då du drar dem genom trånga utrymmen.

Denna CAT6-patchkabel är testad för överensstämmelse med kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 Kategori 6, vilket säkerställer en tillförlitlig anslutning till din nätverksutrustning. Denna kopplingskabel är certifierad enligt den brandtekniska klassen Low Smoke Zero Halogen (LSZH), vilket säkerställer en säker anslutning.

Patchkabelns 50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

Varje CAT6-kabel är noggrant tillverkad av kopparledare av hög kvalitet och testad för att upprätthålla Near-End Crosstalk (NEXT, bakåtöverhörning) inom acceptabla gränser. Varje kabel är dessutom konstruerad med 0,08 mm² kopparledning för att säkerställa högsta prestanda för dina krävande Ethernet applikationer.

N6PAT50CMBKS täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- For installation in high-density data centers
- Designed for use with Gigabit networks

Funktioner

- 36% slimmare kabel för flexibla installationer i trånga nätverkskåpor och kabelhanteringspaneler
- Byggt med 28 AWG kopparkablar för att säkerställa toppprestanda för dina krävande Ethernet-anslagningar
- Meets ANSI/TIA-568-C.2 CAT6 requirements for reliable patch cord performance
- RJ45 connector-clip protectors eliminate cable snags and breaks during installation
- Ensure a high-performance connection with 50-micron gold-plated connectors

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	Al(OH) ₃ (Aluminium Hydroxide), EVA (Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer)
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 250 MHz
---------------------	----------------

Kontakt(er)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	19.7 in [50 cm]
Produktlängd	19.7 in [50.0 cm]
Produktbredd	0.8 in [20.0 mm]
Produkt höjd	0.4 in [10.0 mm]
Produktvikt	0.5 oz [14.0 g]

Förpackning

Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.8 oz [24.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	50 m Slim CAT6-kabel
-----------------	----------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

