

10 m Cat6 netwerkkabel met snagless RJ45 connectoren - geel - 10m UTP patchkabel

Productcode: N6PATC10MYL



Deze 10 m lange Cat6-kabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen. Bovendien is de kabel voorzien van een duurzame gele PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor eenvoudigere kabeltrajecten beschermen de snagless connectors de RJ45 clips van de kabel tijdens installatie, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken. Dit garandeert een stevige verbinding en voorkomt dat de kabel losraakt van de poort.

De kabel is voorzien van gegoten contacten met trekontlasting, waarmee buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Hiermee wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 6 kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

Vertrouw op onze RJ45 connectoren voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

De N6PATC10MYL wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

Eigenschappen

- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte
- ETL-geverifieerd
- Afscherming van de RJ45-connectorclips
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Gegoten trekontlasting bij de RJ45-connector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Snagless
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6 - 650 MHz
-------------------	----------------

Connector(en)



Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

Fysieke eigenschappen

Kleur	Geel
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	32.8 ft [10 m]
Lengte product	32.8 ft [10 m]
Gewicht product	13.7 oz [387 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.0 in [26 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.3 oz [406 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	10 m Cat6 patchkabel - geel
-------------	-----------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

