

CAT6 kabel - patchkabel snagless RJ45 connectors koperdraad - ETL - 1,5 m zwart

Productcode: N6PATC150CMBK



Deze CAT6 kabel voldoet aan alle categorie 6 kabelspecificaties voor een betrouwbare gigabit netwerkverbinding.

Bescherm uw apparatuur

Deze CAT6 netwerkkabel is gemaakt van 100% koper en is getest volgens en voldoet aan ANSI/TIA 568 C.2 categorie 6 eisen. Er wordt geen gebruik gemaakt van Copper-Clad Aluminium (CCA) draad die gevoelig is voor problemen zoals zwakke voeding, warmteontwikkeling, beschadiging van de apparatuur en mogelijk brand.

De 50 micron gouden connectors bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

Hoogwaardige constructie

De CAT6 kabel is gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders en wordt zorgvuldig geproduceerd en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft. De netwerkkabel is gemaakt van 0,25 mm<sup>2</sup> koperdraad, voor gegarandeerde piekprestaties van veeleisende ethernet toepassingen zoals Power-over-Ethernet en 4K of 1080p video streaming.

Installeer eenvoudig uw netwerkkabels

Voor probleemloze kabeltrajecten biedt deze duurzame kabel snagless connectors die de RJ45 clips tijdens de installatie beschermen, waardoor ze minder snel vastlopen of breken.

De CAT6 ethernet kabels hebben ook gegoten contacten die trekcontasting bieden om zo te voorkomen dat de RJ45 connectors in een scherpe hoek worden gebogen. Hierdoor wordt het risico van kabelbeschadiging verminderd, waardoor een mogelijke aantasting van de netwerkconnectiviteit en prestatie zou kunnen veroorzaken.

De N6PATC150CMBK heeft levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Verbindt werkstation met wandstopcontact

### Eigenschappen

- Bescherm uw network en apparaten met 100% koperen CAT6 kabels
- Getest volgens en voldoet aan ANSI/TIA 568 C.2 CAT6 eisen
- RJ45 connector clipbeschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken en breken
- 50 micron vergulde connectoren voor een helder signaal
- Bestaat uit 0,25 mm<sup>2</sup> koperdraad voor gegarandeerde piekprestaties voor uw veeleisende ethernet applicaties

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Snagless
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

#### Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6 - 650 MHz
-------------------	----------------

---

Connector(en)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	4.9 ft [1.5 m]
Lengte product	4.9 ft [1.5 m]
Breedte product	0.5 in [11.6 mm]
Hoogte product	0.3 in [8.2 mm]
Gewicht product	2.5 oz [70 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.9 in [20 cm]
Package Width	8.7 in [22 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [80 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	CAT6 kabel
-------------	------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

