

Cat6 patchkabel met snagless RJ45 connectors – 1 m, rood

Productcode: N6PATC1MRD



De N6PATC1MRD (1 m lange) Cat 6 patchkabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame rode PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 patchkabel voorzien van een lipbeschermer ('snagless'), waardoor de RJ45 connectorklemmen tegen beschadiging worden beschermd en waardoor de kabel minder gevoelig is voor vasthaken tijdens de installatie. De kabel is ook uitgerust van een aangegoten PVC-trekontlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen, waardoor het risico van kabelstoringen wordt verminderd.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 6 kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

Eigenschappen

- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte
- ETL-geverifieerd
- Afscherming van de RJ45-connectorclips
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Gegoten trekontlasting bij de RJ45-connector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Snagless
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6 - 650 MHz
-------------------	----------------

Connector(en)

	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Rood
	Draaddikte	24 AWG
	Type geleider	Gevlochten koper
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Lengte product	3.3 ft [1 m]
	Breedte product	0.4 in [1.0 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	1.7 oz [47.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.5 in [16.4 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
	Package Height	0.8 in [2.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [56.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 1m Cat6 UTP Netwerkkabel zonder Uitsteeksels - Rood, ETL-geverifieerd
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.