

Cat6 patchkabel met snagless RJ45 connectors – 1 m, wit

Productcode: N6PATC1MWH



De N6PATC1MWH (1 m lange) Cat 6 patchkabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame witte PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 patchkabel voorzien van een lipbeschermer ('snagless'), waardoor de RJ45 connector-klemmen tegen beschadiging worden beschermd en waardoor de kabel minder gevoelig is voor vasthaken tijdens de installatie. De kabel is ook uitgerust van een aangegoten PVC-trekontlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen, waardoor het risico van kabelstoringen wordt vermindert.

Deze Cat 6 patchkabel is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 6 kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm<sup>2</sup>.

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen



- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

## Eigenschappen

- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm<sup>2</sup> dikte
- ETL-geverifieerd
- Afscherming van de RJ45-connectorclips
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Gegoten trekontlasting bij de RJ45-connector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Snagless
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6 - 650 MHz
-------------------	----------------

---

### Connector(en)

Connector A	RJ-45
-------------	-------



Connector B RJ-45

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.5 in [13.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [16.0 mm]
Gewicht product	1.6 oz [44.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [11.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [54.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1m Cat6 UTP Netwerkkabel zonder Uitsteeksels - Wit, ETL-geverifieerd
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

