

Cat6-patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 2 m, röd

Produkt ID: N6PATC2MRD



N6PATC2MRD Cat6-kopplingskabel (2 m) uppfyller eller överskrider alla kategori 6-kabelstandarder för att säkerställa pålitliga gigabit-nätverksanslutningar och har en hållbar röd PVC-kabelmantel som gör att du kan färgkoda dina nätverkskabeldragningar efter behov.

För att garantera långvarig prestanda har denna Cat 6-patchkabel av hög kvalitet en hakfri design som skyddar RJ45-kontakterna och minimerar risken att kabeln fastnar vid installation. Kabeln har även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar och reducerar risken för kabelskador.

Cat 6-patchkabeln är tillverkad av material av högsta kvalitet för att ge pålitlig prestanda och täcks av vår livstidsgaranti.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm<sup>2</sup> koppar.

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk

- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

## Funktioner

- Högkvalitativ 0,25 mm<sup>2</sup> koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
---------------------	----------------

---

### Kontakt(er)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45



---

Utseende

Färg	Röd
Tråddimension	24 AWG
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	3.0 oz [84.0 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.5 in [12.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.3 oz [94.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 m röd hakfri Cat6 UTP-patchkabel - ETL-godkänd
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

