

Cavo patch antigroviglio UTP RJ45 Cat6 Gigabit 3 m grigio - Cavo patch 3 m

ID prodotto: N6PATC3MGR



Il cavo patch Cat 6 N6PATC3MGR (3 m) soddisfa o supera tutte le specifiche per cavi di Categoria 6, assicurando connessioni di rete Gigabit affidabili, presenta inoltre una guaina resistente in PVC grigia che consente di codificare per colore la disposizione dei cavi di rete secondo necessità.

Per garantire prestazioni durature, questo cavo patch Cat 6 di alta qualità presenta un design antigroviglio che protegge le clip per connettori RJ45 da danni e consente di evitare l'aggrovigliamento del cavo durante l'installazione. Il cavo presenta inoltre un pressacavo modellato in PVC che impedisce ai punti terminali dei connettori RJ45 di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni ai cavi.

Realizzato esclusivamente con materiali di prima qualità, il cavo patch Cat 6 offre prestazioni affidabili ed è coperto dalla nostra garanzia a vita.

I nostri cavi Cat 6 consentono di ottenere il massimo valore dal proprio investimento in quanto ogni cavo è realizzato utilizzando conduttori in rame di alta qualità.

Assicura funzionalità ad alte prestazioni per applicazioni Ethernet complesse quali, ad esempio, Power over Ethernet, che utilizzano cavi in rame 0,25 mm<sup>2</sup>.

I nostri connettori RJ45 assicurano una conduttività ottimale eliminando al contempo la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Consente il collegamento di dispositivi dotati di PoE a reti Gigabit
- Collegamenti patch dall'hub di rete al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro RJ45
- Permette di trasmettere dati, audio e video tramite reti Gigabit

## Caratteristiche

- Certificato ETL
- Connettori RJ45 modellati
- Cappucci colorati per codifica dei colori a sezioni
- Realizzato e testato con precisione per mantenere le interferenze near-end (NEXT) e la perdita di ritorno ampiamente entro i limiti accettabili
- Filo in rame 0,25mm<sup>2</sup> di alta qualità
- Prestazioni nominali fino a 650 Mhz

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	4 pair UTP
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Tipo cavo	Antigroviglio
Standard cablaggio	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Prestazioni

Classe cavo	CAT6 - 650 MHz
-------------	----------------

---

### Connettore/i

Connettore A	RJ-45
Connettore B	RJ-45

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Grigio
Diametro filo	24 AWG
Tipo di conduttore	Rame intrecciato
Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [13.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [16.0 mm]
Peso prodotto	4.4 oz [126.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.8 oz [135.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo patch antigroviglio UTP Cat6 grigio 3 m - Certificato ETL
-----------------------------	---

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

