

Cavo di rete CAT 6 - Cavo Patch Ethernet RJ45 UTP Giallo da 3m antigroviglio

ID prodotto: N6PATC3MYL



Il cavo patch Cat 6 N6PATC3MYL (3 m) soddisfa o supera tutte le specifiche per cavi di Categoria 6, assicurando connessioni di rete Gigabit affidabili e presenta una resistente guaina in PVC giallo che consente di codificare per colore la disposizione dei cavi di rete secondo necessità.

Per garantire prestazioni durature, questo cavo patch Cat 6 di alta qualità presenta un design antigroviglio che protegge le clip per connettori RJ45 da danni e consente di evitare l'aggrovigliamento del cavo durante l'installazione. Il cavo presenta inoltre un pressacavo modellato in PVC che impedisce ai punti terminali dei connettori RJ45 di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni ai cavi.

I nostri cavi Cat 6 consentono di ottenere il massimo valore dal proprio investimento in quanto ogni cavo è realizzato utilizzando conduttori in rame di alta qualità.

Assicura funzionalità ad alte prestazioni per applicazioni Ethernet complesse quali, ad esempio, Power over Ethernet, che utilizzano cavi in rame 0,25 mm².

I nostri connettori RJ45 assicurano una conduttività ottimale eliminando al contempo la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro

Caratteristiche

- Filo in rame AWG 24 di alta qualità
- Certificato ETL
- Protezioni per clip connettori RJ45
- Realizzato e testato con precisione per mantenere le interferenze near-end (NEXT) ampiamente entro i limiti accettabili
- Cappucci colorati per codifica dei colori a sezioni
- Il pressacavo modellato impedisce che il cavo si pieghi in corrispondenza di angoli acuti sul connettore RJ45, riducendo al minimo la tensione nel punto terminale della presa
- Realizzato con componenti di prima qualità

Hardware

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Norme di garanzia | Lifetime |
| Numero di conduttori | 4 pair UTP |
| Placcatura connettori | Oro |
| Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale) |
| Tipo cavo | Antigroviglio |
| Standard cablaggio | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B |

Prestazioni

| | |
|-------------|----------------|
| Classe cavo | CAT6 - 650 MHz |
|-------------|----------------|

Connettore/i

| | |
|--------------|-----------|
| Connettore A | 1 - RJ-45 |
|--------------|-----------|

Connettore B 1 - RJ-45

Caratteristiche
fisiche

| | |
|--------------------|------------------|
| Colore | Giallo |
| Diametro filo | 24 AWG |
| Tipo di conduttore | Rame intrecciato |
| Lunghezza del cavo | 9.8 ft [3 m] |
| Lunghezza prodotto | 9.8 ft [3 m] |
| Larghezza prodotto | 0.5 in [1.3 cm] |
| Altezza prodotto | 0.6 in [1.6 cm] |
| Peso prodotto | 4.4 oz [126.0 g] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 8.7 in [22.0 cm] |
| Larghezza del Pacco | 7.9 in [20.0 cm] |
| Altezza del Pacco | 0.6 in [1.6 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 4.8 oz [136.0 g] |

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|---|
| Incluso nella confezione | 1 - Cavo patch antigroviglio UTP Cat6 giallo 3 m - Certificato ETL |
|-----------------------------|---|

Informazioni sulla
garanzia

| | |
|----------|--------|
| Warranty | A vita |
|----------|--------|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.