

Cat6 Ethernet patchkabel med hakfria RJ45-kontakter - 0,5 m, röd

Produkt ID: N6PATC50CMRD



Denna Cat6-kabel ger tillförlitliga Gigabit-nätverksanslutningar vilket garanterar hög prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer.

Denna röda patchkabel på 0,5 m är perfekt för användning i servergarderober, patchpaneler och med Ethernet-hubbar. Kabeln är avsedd för korta applikationer som till exempel en nätverksswitch punkt-till-punkt i ett rack och över flera rack och serveranslutningar.

För enklare nätverksinstallationer finns våra Cat6-patchkablarna i många olika längder och färger. Detta garanterar att du har rätt kabelstorlek tillgänglig när du behöver den och att du kan färgkoda dina anslutningar för en mer organiserad setup.

För problemfria kabeldragningar har denna hållbara kabel hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder.

Kabeln har dessutom gjutna kontakter som ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakternas ändar böjs till skarpa vinklar. Detta minskar risken för att kabeln skadas, vilket skulle kunna försämra nätverksanslutningen och prestandan.

Få ut så mycket som möjligt från din kabelinvestering med våra Cat6 Ethernet-kablar. Varje patchkabel är noggrant tillverkad av kopparledare av hög kvalitet och testad för att upprätthålla Near-End Crosstalk (NEXT, bakåtoverhörning) inom acceptabla gränser.

Garanterar hög prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer, som till exempel power-over-Ethernet och 4K- eller 1080p-videostömning, med kablar med 0,25 mm² koppar.

Du kan lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

N6PATC50CMRD täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- ETL-godkänd
- RJ45-kontaktskydd förhindrar att kabeln fastnar eller går sönder vid installation
- Rött PVC-hölje för att färgkoda dina anslutningar
- 50 cm lång för kortare anslutningar och utan trasslet från en längre kabel
- Gjutna RJ45-kontakter förhindrar kabelskador och ger även dragavlastning
- 50 µm guldpläterade kontakter för en klar signal

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
---------------------	----------------

Kontakt(er)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

Utseende

Färg	Röd
Tråddimension	24 AWG
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	19.7 in [50 cm]
Produktlängd	19.7 in [50.0 cm]
Produktbredd	0.5 in [13.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [16.0 mm]
Produktvikt	0.9 oz [26.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.5 in [13.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 oz [35.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	cat6-patchkabel
-----------------	-----------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

