

Cavo patch CAT6 da 7,5 m - Filo di rame al 100% - Connettore antistrappo - Grigio

ID prodotto: N6PATC750CMGR



Questo cavo CAT6 soddisfa tutte le specifiche dei cavi di categoria 6 assicurando una connessione di rete Gigabit affidabile.

Questo cavo patch CAT6 è realizzato con filo di rame al 100% ed è testato per garantirne la conformità ai requisiti ANSI/TIA 568 C.2 per la categoria 6. Non utilizziamo fili in alluminio placcato in rame (CCA), che sono soggetti a problemi quali erogazione di potenza debole, accumulo di calore, danni alle apparecchiature e possibilità di incendio.

I connettori in oro da 50 micron offrono una conduttività ottimale ed eliminano la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Il cavo CAT6 è realizzato con conduttori di rame di alta qualità ed è prodotto e testato con cura per mantenere le interferenze locali (NEXT, Near-End Crosstalk) entro limiti accettabili. Il filo di rame da 0,25 mm² garantisce prestazioni massime per le applicazioni Ethernet che richiedono un ingente consumo di risorse, ad esempio per le applicazioni Power-over-Ethernet o di streaming video 4K o 1080p.

Questo cavo resistente è dotato di connettori antigroviglio che consentono una posa dei cavi senza problemi, poiché proteggono i morsetti RJ45 durante l'installazione e riducono così il rischio che si aggroviglino o si rompano,

e di serracavi stampati che consentono di scaricare la tensione impedendo ai connettori RJ45 di piegarsi ad angolo acuto. In questo modo diminuisce il rischio che il cavo si danneggi con possibile compromissione delle prestazioni e della connettività di rete.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro

Caratteristiche

- Rete e apparecchiature protette grazie ai cavi CAT6 con filo di rame al 100%
- Testato per garantirne la conformità ai requisiti ANSI/TIA 568 C.2 per la categoria 6
- Le protezioni per morsetto-connettore RJ45 evitano che i cavi si aggroviglino e si rompano durante l'installazione
- connettori placcati in oro da 50 micron per un segnale chiaro
- Realizzato con filo di rame da 0,25 mm² per garantire prestazioni ottimali per le applicazioni Ethernet a ingente consumo di risorse

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	4 pair UTP
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Tipo cavo	Antigroviglio
Standard cablaggio	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestazioni

Classe cavo	CAT6 - 650 MHz
-------------	----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - RJ-45
Connettore B	1 - RJ-45

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Diametro filo	24 AWG
Tipo di conduttore	Rame intrecciato
Lunghezza del cavo	24.6 ft [7.5 m]
Lunghezza prodotto	24.6 ft [7.5 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	11.3 oz [320 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.9 in [20 cm]
Larghezza del Pacco	8.7 in [22 cm]
Altezza del Pacco	1.6 in [4 cm]
Peso spedizione (confezione)	11.6 oz [330 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Cat6
--------------------------	---------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.