

7,5 m CAT6-patchkabel - 100% kopparledning - Hakfria kontakter - Röd

Produkt ID: N6PATC750CMRD



Denna CAT6-kabel uppfyller alla kabelspecifikationer i kategori 6 för att leverera en pålitlig Gigabit-nätverksanslutning.

Denna CAT6-patchkabel är tillverkad med 100 % koppartråd och testas mot kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 Kategori 6a. Vi använder inte kopparpläterad aluminiumtråd (CCA) som kan ge problem som svag strömsättning, värmeuppbyggnad, utrustningsskador och eventuell brand.

50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

Varje CAT6-kabel är noggrant tillverkad av kopparledare av hög kvalitet och testad för att upprätthålla Near-End Crosstalk (NEXT, bakåttöverhörning) inom acceptabla gränser. Patchkabeln är konstruerade med 24 AWG-koppartråd för att säkerställa högsta prestanda för krävande Ethernet-applikationer såsom Power-over-Ethernet och 4K eller 1080p videoströmning.

För problemfria kabeldragningar har dessa hållbara kablar hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder.

CAT6-Ethernet-kabeln har dessutom gjutna kontakter som ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakterna böjs till skarpa vinklar. Detta minskar risken för kabelskador, vilket skulle kunna försämra nätverksanslutningen och prestandan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- Skydda ditt nätverk och din utrustning med CAT6-kablar i 100 % koppartråd
- Testad för att uppfylla kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 CAT6
- Skydd för kontaktklämmorna till RJ45-kontakter förhindrar att kabeln fastnar och går sönder under installationen
- 50 µm guldpläterade kontakter för en klar signal
- Byggt med 24 AWG-koppartråd för att säkerställa en hög prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
---------------------	----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Utseende

Färg	Röd
Tråddimension	24 AWG
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	24.6 ft [7.5 m]
Produktlängd	24.6 ft [7.5 m]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
Produktvikt	11.3 oz [320 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.9 in [20 cm]
Package Width	8.7 in [22 cm]
Paketets höjd	1.6 in [4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	11.6 oz [330 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Cat6-kabel
-----------------	----------------

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.