

Cavo Ethernet CAT6 da 30 m - LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - 10 Gigabit 650MHz 100W PoE RJ45 - Cavo di rete Lan UTP - Cavo patch categoria 6 antigroviglio - CAT 6, Certificazione ETL, 24AWG - Nero

ID prodotto: N6PATCH100BK



Questo cavo Cat6 da 30,4 m è conforme o supera tutte le specifiche dei cavi di categoria 6, assicurando connessioni di rete Gigabit affidabili. È inoltre dotato di una resistente guaina in PVC nero che consente di codificare il cablaggio di rete con il colore desiderato.

Per facilitare la posa dei cavi, i connettori antigroviglio proteggono i morsetti RJ45 durante l'installazione e riducono così il rischio che si aggroviglino o si rompano. Ciò assicura un saldo collegamento impedendo al cavo di allentarsi nella porta.

Il cavo è dotato di serracavi stampati che consentono di scaricare la tensione e che quindi impediscono ai punti di terminazione dei connettori RJ45 di piegarsi ad angolo acuto e diminuiscono il rischio che il cavo si danneggi, compromettendo le prestazioni e la connettività di rete.

I nostri cavi Cat6 assicurano il massimo valore, poiché sono tutti realizzati con conduttori in rame di alta qualità.

I cavi in rame da 0,25 mm² assicurano prestazioni elevate per le applicazioni Ethernet che richiedono un ingente consumo di risorse, ad esempio quelle Power-over-Ethernet.

I connettori RJ45 sono sinonimo di massima affidabilità: oltre ad assicurare una conduttività eccellente, eliminano la perdita di segnale dovuta all'ossidazione o alla corrosione.

Il prodotto N6PATCH100BK è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com che ne assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro
- Estensione di 30,4 m della portata dei dispositivi di rete Gigabit

Caratteristiche

- Cappucci colorati per codifica dei colori a sezioni
- Filo in rame 0,25mm² di alta qualità
- CAVO ETHERNET CAT6 AD ALTE PRESTAZIONI: cavo in rame 100% per connessioni Multi Gigabit a più velocità da 1/2,5/5 Gbps senza errori; 10 Gbps fino a 55 m; conforme ai requisiti ANSI/TIA-568-2.D Cat 6 -Testato individualmente
- SUPPORTO POE: i conduttori in rame intrecciato da 0,20mm² e il cablaggio UL supportano fino a 100 W per i dispositivi PoE come sistemi di sicurezza e telefoni VOIP. La conformità con IEEE 802.3bt e alimentazione DTE impedisce il surriscaldamento dei cavi
- COSTRUZIONE DI QUALITÀ: filo certificato ETL & UL; i connettori placcati in oro da 50 micron prevengono la ruggine/corrosione riducendo costose riparazioni alla rete; il rivestimento in PVC di alta qualità resiste ai danni da piegatura o sfilacciamento
- INSTALLAZIONE FACILE: cavo patch da 30.5m senza sporgenze per una facile installazione e una disconnessione flessibile nei condotti di cablaggio; compatibile con gli standard Cat5e e precedenti; gommino sagomati ideale per spazi ristretti
- SPECIFICHE: lunghezza 30,5m | Colore nero | Frequenza 650 MHz | Struttura UTP a 4 coppie | Connettori RJ45 | Guaina PVC | Rame 0,20 mm² | Cablaggio ANSI/TIA-568-B | Certificazione ETL | Garanzia a vita

Hardware

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Norme di garanzia | Lifetime |
| Numero di conduttori | 4 pair UTP |
| Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale) |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Tipo cavo | Antigroviglio |
| | Standard cablaggio | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B |
| <hr/> | | |
| Prestazioni | | |
| | Classe cavo | CAT6 - 650 MHz |
| <hr/> | | |
| Connettore/i | | |
| | Connettore A | RJ-45 |
| | Connettore B | RJ-45 |
| <hr/> | | |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero |
| | Diametro filo | 24 AWG |
| | Tipo di conduttore | Rame intrecciato |
| | Lunghezza cavo | 100.0 ft [30.5 m] |
| | Lunghezza prodotto | 100.0 ft [30.5 m] |
| | Peso prodotto | 2.8 lb [1.3 kg] |
| <hr/> | | |
| Informazioni confezione | | |
| | Package Length | 13.0 in [33 cm] |
| | Package Width | 9.8 in [25 cm] |
| | Package Height | 1.8 in [45 mm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 2.8 lb [1.3 kg] |
| <hr/> | | |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | Cavo patch Cat6 da 30,4 m - Nero |
| <hr/> | | |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

