

Cat6 patchkabel med hakfria RJ45-kontakter - 30,4 m, svart

Produkt ID: N6PATCH100BK



Denna Cat6 kabel på 30,4 m uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6-kablar för att garantera tillförlitliga Gigabit nätverksanslutningar. Dessutom ingår ett tåligt svart PVC-hölje som gör att du kan färgkoda dina nätverkskablar som du vill.

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna kabelns RJ45-klämmor vid installation och minskar risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Kabelns gjutna dragavlastningar förhindrar att RJ45-kontakterna böjs i skarpa vinklar, vilket minskar risken för skador på kabeln som kan påverka nätverksprestandan.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm² koppar.

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag
- Förläng ditt Gigabit-nätverks täckning med 100 ft

Funktioner

- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet
- ETL-godkänd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
---------------------	----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - RJ-45
-------------	-----------

	Connector B	1 - RJ-45
Miljö	Drifttemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	15-65 %
Utseende	Färg	Svart
	Tråddimension	24 AWG
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	100.0 ft [30.5 m]
	Produktlängd	100.0 ft [30.5 m]
	Produktbredd	0.5 in [1.3 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
	Produktvikt	2.8 lb [1.3 kg]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	11.3 in [28.8 cm]
	Paketets bredd	9.6 in [24.4 cm]
	Paketets höjd	2.3 in [5.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.9 lb [1.3 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 30,4 m Cat6-patchkabel - Svart
Warranty Information	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.