

Câble Ethernet RJ45 CAT6 30,5m - Cordon RJ45 UTP Anti-Accrochage 10GbE LAN -
Câble Réseau Internet 100W PoE - Vert - Snagless - Testé individuellement - UL/TIA

N° de produit: N6PATCH100GN



Ce câble Cat6 de 30,4 m respecte ou surpasse toutes les spécifications de câbles Cat6 afin de garantir une connexion Gigabit des plus fiables. De plus, ce câble est équipé d'une gaine verte en PVC durable qui vous laisse libre de choisir le code couleur de votre câblage réseau selon vos besoins.

Pour faciliter le câblage, les connecteurs sans crochets protègent les connecteurs de câble RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation. Ainsi, vous bénéficiez d'une connexion solide en évitant tout débranchement partiel du câble dans le port.

Ce câble est également équipé de capuchons destinés à atténuer la tension en protégeant les extrémités du connecteur RJ45 des torsions excessives, ce qui réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances du réseau.

Bénéficiez d'un rapport qualité-prix maximal en investissant dans nos câbles Cat 6 fabriqués des meilleurs conducteurs en cuivre.

Assurez la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes, telles que Power-over-Ethernet, à l'aide de câbles dotés d'un fil de cuivre de 0,25 mm².

Comptez sur nos connecteurs RJ45 pour vous fournir une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Le modèle N6PATCH100GN bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité à toute épreuve.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Conçu pour les réseaux Gigabit
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale
- Extend the reach of your Gigabit network devices by 100 ft

Spécifications techniques

- **SUPPORT POE** : Conducteurs en cuivre 24 AWG et câblage certifié UL (E132276-A) supportant jusqu'à 100W pour les appareils tels que les téléphones et les systèmes de sécurité ; la conformité à la norme IEEE 802.3bt et DTE réduit l'échauffement des câbles
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : certifié ETL et UL ; connecteurs plaqués or 50 microns empêchent la rouille/corrosion et évitent les temps d'arrêt coûteux du réseau ; la gaine en PVC de haute qualité résiste aux dommages causés par la flexion ou l'effilochage
- **SPECS** : Longueur : 30,5m | Couleur : Vert Câble CAT 6 | 650 MHz Rated | Structure : 4 Paires UTP | RJ45 | Gaine : PVC | Calibre des fils : 24 AWG Cuivre | Câblage : ANSI/TIA-568-B | Vérifié par ETL | Garantie : Garantie à vie
- **CÂBLE ETHERNET CAT6 HAUTE PERFORMANCE** : 100% cuivre pour des connexions Multi Gigabit 1/2,5/5Gbps sans erreur ; 10Gbps jusqu'à 160' ; cordon de raccordement testé pour être conforme à la norme ANSI/TIA-568-2.D Catégorie 6 ; vérifié par ETL
- **INSTALLATION FACILE** : cordon anti-accrochage de 100 pieds pour une installation facile et une déconnexion flexible dans les conduits de câblage ; compatible avec les normes CAT5e et antérieures ; des embouts moulés disponibles pour les espaces restreints

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 pair UTP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Type de câble	Sans crochet
Norme de câblage	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Performance

Calibre du câble CAT6 - 650 MHz

Connecteur(s)

Connecteur A RJ-45

Connecteur B RJ-45

Caractéristiques physiques

Couleur Vert

Calibre du fil 24 AWG

Type de conducteur Cuivre torsadé

Longueur de câble 100.0 ft [30.5 m]

Longueur du produit 100.0 ft [30.5 m]

Poids du produit 2.8 lb [1.3 kg]

Informations d'emballage

Package Length 10.1 in [25.6 cm]

Package Width 1.8 in [46 mm]

Package Height 13.0 in [33 cm]

Poids brut 2.8 lb [1.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble patch Cat6 30,4 cm - Vert

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

