

Câble réseau Ethernet RJ45 Cat6 de 30,48 m - Orange

Nº de produit: N6PATCH100OR



Ce câble Cat6 de 30,4 m respecte ou surpasse toutes les spécifications de câbles Cat6 afin de garantir une connexion Gigabit des plus fiables. De plus, ce câble est équipé d'une gaine orange en PVC durable qui vous laisse libre de choisir le code couleur de votre câblage réseau selon vos besoins.

Pour faciliter le câblage, les connecteurs sans crochets protègent les connecteurs de câble RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation. Ainsi, vous bénéficiez d'une connexion solide en évitant tout débranchement partiel du câble dans le port.

Ce câble est également équipé de capuchons destinés à atténuer la tension en protégeant les extrémités du connecteur RJ45 des torsions excessives, ce qui réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances du réseau.

Bénéficiez d'un rapport qualité-prix maximal en investissant dans nos câbles Cat 6 fabriqués des meilleurs conducteurs en cuivre.

Assurez la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes, telles que Power-over-Ethernet, à l'aide de câbles dotés d'un fil de cuivre de 0,25 mm².

Comptez sur nos connecteurs RJ45 pour vous fournir une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Certifications, rapports et compatibilité









Applications

- Conçu pour les réseaux Gigabit
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale
- Extend the reach of your Gigabit network devices by 100 ft

Spécifications techniques

- Fil de cuivre de 0,25mm² de qualité supérieure
- ETL Verified

Connecteur(s)

- Protections des clips du connecteur RJ45
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Couvercles colorés permettant le codage de couleur dans le service
- Le serre-câble moulé évite que le câble se plie trop à l'endroit du connecteur RJ45, ce qui réduit la pression à la terminaison de la prise
- Fait de composants de qualité supérieure

Matérial		
Matériel	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de conducteurs	4 pair UTP
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de câble	Sans crochet
	Norme de câblage	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Performance		
	Calibre du câble	CAT6 - 650 MHz





Connecteur A 1 - RJ-45

Connecteur B 1 - RJ-45

Conditions

environnementales

Température de fonctionnement

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Température de

stockage

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Humidité 15 ~ 65%

Caractéristiques physiques

Couleur Orange

Calibre du fil 24 AWG

Type de conducteur Cuivre torsadé

Longueur de câble 100.0 ft [30.5 m]

Longueur du produit 100.0 ft [30.5 m]

Largeur du produit 0.5 in [1.3 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Poids du produit 2.8 lb [1.3 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 10.0 in [25.4 cm]

Package Width 9.8 in [24.9 cm]

Package Height 2.4 in [6.0 cm]

Poids brut 2.9 lb [1.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble patch Cat6 30,4 m - Orange



* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis