

## Câble réseau Ethernet RJ45 Cat6 de 30,48 m - Orange

N° de produit: N6PATCH100OR



Ce câble Cat6 de 30,4 m respecte ou surpasse toutes les spécifications de câbles Cat6 afin de garantir une connexion Gigabit des plus fiables. De plus, ce câble est équipé d'une gaine orange en PVC durable qui vous laisse libre de choisir le code couleur de votre câblage réseau selon vos besoins.

Pour faciliter le câblage, les connecteurs sans crochets protègent les connecteurs de câble RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation. Ainsi, vous bénéficiez d'une connexion solide en évitant tout débranchement partiel du câble dans le port.

Ce câble est également équipé de capuchons destinés à atténuer la tension en protégeant les extrémités du connecteur RJ45 des torsions excessives, ce qui réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances du réseau.

Bénéficiez d'un rapport qualité-prix maximal en investissant dans nos câbles Cat 6 fabriqués des meilleurs conducteurs en cuivre.

Assurez la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes, telles que Power-over-Ethernet, à l'aide de câbles dotés d'un fil de cuivre de 0,25 mm<sup>2</sup>.

Comptez sur nos connecteurs RJ45 pour vous fournir une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Le modèle N6PATCH100OR bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité à toute épreuve.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Conçu pour les réseaux Gigabit
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale
- Extend the reach of your Gigabit network devices by 100 ft

## Spécifications techniques

- Fil de cuivre de 0,25mm<sup>2</sup> de qualité supérieure
- ETL Verified
- Protections des clips du connecteur RJ45
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Couvercles colorés permettant le codage de couleur dans le service
- Le serre-câble moulé évite que le câble se plie trop à l'endroit du connecteur RJ45, ce qui réduit la pression à la terminaison de la prise
- Fait de composants de qualité supérieure

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 pair UTP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Type de câble	Sans crochet
Norme de câblage	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Performance

Calibre du câble	CAT6 - 650 MHz
------------------	----------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	RJ-45
--------------	-------



Connecteur B RJ-45

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Orange
Calibre du fil	24 AWG
Type de conducteur	Cuivre torsadé
Longueur de câble	100.0 ft [30.5 m]
Longueur du produit	100.0 ft [30.5 m]
Poids du produit	2.8 lb [1.3 kg]

---

Informations d'emballage

Package Length	10.1 in [25.6 cm]
Package Width	1.8 in [46 mm]
Package Height	13.0 in [33 cm]
Poids brut	2.8 lb [1.3 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble patch Cat6 30,4 m - Orange
-----------------------	----------------------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

