

30m CAT6 Ethernetkabel - 10 Gigabit 650MHz 100W PoE LAN Internetkabel - Snagless RJ45 10GbE UTP Netwerk Patchkabel met Trekontlasting - Geel - Individueel getest - TIA/UL

Productcode: N6PATCH100YL



Deze 30,4 m lange Cat6-kabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare Ethernet netwerkverbindingen. Bovendien is de kabel voorzien van een duurzame gele PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor eenvoudigere kabeltrajecten beschermen de snagless connectors de RJ45 clips van de kabel tijdens installatie, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken. Dit garandeert een stevige verbinding en voorkomt dat de kabel losraakt van de poort.

De kabel is voorzien van gegoten contacten met trekontlasting, waarmee buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Hiermee wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 6 kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos
- Breid het bereik van uw Gigabit netwerkapparaten uit met 30,4 m

Eigenschappen

- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte
- ETL-geverifieerd
- Afscherming van de RJ45-connectorclips
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Gegoten trekontlasting bij de RJ45-connector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Snagless
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties

Kabelspecificatie CAT6 - 650 MHz

Connector(en)

Connector A 1 - RJ-45

Connector B 1 - RJ-45

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Vochtigheid 15 ~ 65%

Fysieke eigenschappen

Kleur Geel

Draaddikte 24 AWG

Type geleider Gevlochten koper

Kabellengte 100.0 ft [30.5 m]

Lengte product 100.0 ft [30.5 m]

Breedte product 0.5 in [1.3 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.6 cm]

Gewicht product 2.8 lb [1.3 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Lengte Verpakking 10.2 in [25.9 cm]

Package Width 9.9 in [25.1 cm]

Package Height 2.2 in [5.7 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 2.9 lb [1.3 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 30,4 m Cat6 netwerkkabel - Geel

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.