

10ft CAT6 Ethernet Cable - Purple CAT 6 Gigabit Ethernet Wire -650MHz 100W PoE
RJ45 UTP Network/Patch Cord Snagless w/Strain Relief Fluke Tested/Wiring is UL
Certified/TIA

Produkt ID: N6PATCH10PL



This 10-foot Cat6 cable meets or exceeds all Category 6 cable specifications to ensure reliable Gigabit network connections. Plus, the cable features a durable purple PVC jacket that enables you to color code your network cable runs as needed.

For easier cable runs, the snagless connectors protect the cable's RJ45 clips during installation, making them less likely to snag or break. This ensures a sturdy connection by preventing the cable from becoming loose from the port.

The cable features molded boots that offer connector strain relief, by stopping the RJ45 connector termination points from bending at sharp angles, and reducing the risk of damage to the cable, which could decrease network performance.

Get the highest value for your cable investment with our Cat 6 cables, each one manufactured using high-quality copper conductors.

Ensure high-performance capability for your demanding Ethernet applications, such as Power-over-Ethernet, using cables that include 24 AWG copper.

Rely on our RJ45 connectors to deliver optimum conductivity while eliminating signal loss due to oxidation or corrosion.

The N6PATCH10PL is backed by StarTech.com's lifetime warranty for guaranteed reliability.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
---------------------	----------------

Kontakt(er)	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Miljö	Drifttemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	15-65 %
Utseende	Färg	Lila
	Tråddimension	24 AWG
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktvikt	4.6 oz [130 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.7 in [16.9 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.8 cm]
	Paketets höjd	1.0 in [2.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.6 oz [160.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 10 ft. Cat6 Patch Cable - Purple
Warranty Information	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.