Cat6-patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 3 m, vit

Produkt ID: N6PATCH10WH

N6PATCH10WH Cat6 patchkabeln (3 m) uppfyller eller överskrider alla kategori 6-kabelstandarder för att säkerställa pålitliga gigabit-nätverksanslutningar och har en hållbar vit PVC-kabelmantel som gör att du kan färgkoda dina nätverkskabeldragningar efter behov.

För att garantera långvarig prestanda har denna Cat 6-patchkabel av hög kvalitet en hakfri design som skyddar RJ45-kontakterna och minimerar risken att kabeln fastnar vid installation. Kabeln har även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar - och reducerar risken för skador på kabeln som skulle påverka nätverksprestandan.

Cat6-kablar från StarTech.com är tillverkade av kopparledare av högsta kvalitet. Många kabeltillverkare erbjuder "billigare" kablar baserade på en kopparöverdragen aluminiumkärna men vi tummar inte på kvaliteten för att garantera dig en nätverkskabel av högsta kvalitet och värde.

Cat6-kabeln är tillverkad av 0,25 mm2 koppartråd för att ge stöd för många olika Ethernet-tillämpningar som t.ex. ström-över-Ethernet (PoE). Eftersom vi använder koppartråd av hög kvalitet klarar våra kablar enkelt av den ström som krävs för ström-över-Ethernet-tillämpningar medan kablar av sämre kvalitet med kopparöverdragen aluminium är sämre på att ge ström, blir varma och kan orsaka skador på utrustning eller till och med börja brinna.

Cat 6-patchkabeln har kontakter av hög kvalitet med 50 µm guld för att ge optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminera signalförlust orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Framtagen för att användas med gigabit-nätverk

• Kopplar från hubb till distributionspanel

• Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

• Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd

• ETL-godkänd

• Skydd till RJ45-kontakter

• Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser

• Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar

• Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets

• Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Antal ledare	4 pair UTP
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
	Kabeltyp	Hakfri
	Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Prestanda		
	Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - RJ-45

	Connector B	1 - RJ-45
Utseende		
	Färg	Vit
	Tråddimension	24 AWG
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktvikt	5.0 oz [142 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	7.4 in [18.8 cm]
	Package Width	0.7 in [17.5 mm]
	Package Height	8.4 in [21.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.0 oz [142 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 3 m vit hakfri Cat6 UTP-patchkabel ETL-godkänd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.