

Cable de 3m de Red sin Enganches con Conectores RJ45 - Amarillo

ID del Producto: N6PATCH10YL



Este cable Cat6 ofrece conexiones de red Gigabit fiables, lo que garantiza una capacidad de alto rendimiento para sus exigentes aplicaciones Ethernet.

Este cable de red amarillo de 3m es perfecto para aplicaciones estándar como la conexión desde un conector de pared al docking station de su ordenador de sobremesa o portátil.

Para facilitar las instalaciones de red, nuestros cables Ethernet Cat6 están disponibles en una amplia variedad de longitudes y colores. Esto garantiza que tenga el tamaño correcto de cable disponible cuando lo necesite y le permite codificar el color de las conexiones para una configuración más organizada.

Para cables sin problemas, este cable duradero cuenta con conectores sin enganches que protegen los clips RJ45 durante la instalación, lo que los hace menos propensos a engancharlos o romperse.

El cable también cuenta con capuchones moldeados que ofrecen alivio de tensión del conector con el fin de prevenir que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen en ángulos agudos. Esto reduce el riesgo de daños en el cable, lo que podría disminuir la conectividad de red y el rendimiento.

Obtenga el mayor valor para su inversión con nuestros cables Ethernet Cat6. Cada uno de nuestros cables de red se manufactura utilizando conductores de cobre de alta calidad y se fabrican y prueban cuidadosamente, con el fin mantener la interferencia de extremo cercano (NEXT) dentro de los límites aceptables.

Garantice la capacidad de alto rendimiento para sus aplicaciones Ethernet exigentes, como la transmisión de vídeo 4K o 1080p y la alimentación a través de Ethernet (PoE), utilizando cables que incluyen cobre de 24 AWG.

Puede confiar en nuestros conectores RJ45 para ofrecer una conductividad óptima y, al mismo tiempo, eliminar la pérdida de señal debido a la oxidación o la corrosión.

El N6PATCH10YL está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com para una fiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Diseñado para usarse con redes Fast Ethernet
- Permite realizar conexiones desde el concentrador al panel de distribución
- Permite conectar la estación de trabajo a un tomacorriente de pared

Características

- Alambre de cobre calibre 0,25mm² de alta calidad
- Certificación ETL
- Protectores para clips de conectores RJ45
- Cuidadosamente fabricado y probado para mantener el Near End Crosstalk (NEXT) dentro de los límites aceptables
- Capuchones de color para una codificación departamental por colores
- El alivio de tensión moldeado evita que el cable se doble formando ángulos agudos en el conector RJ45 y de este modo minimiza la tensión en el punto de terminación del enchufe
- Fabricado con componentes de máxima calidad

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de	Clasificación CMG (uso general)

Inflamabilidad

Estándar de Cableado TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Rendimiento

Clasificación de Cables CAT6 - 250 MHz

Conecotor(es)

Conecotor A 1 - RJ-45

Conecotor B 1 - RJ-45

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Humedad 15 ~ 65%

Características Físicas

Color Amarillo

Calibre del Conductor 24 AWG

Tipo de conductor Cobre trenzado

Longitud del Cable 10.0 ft [3.0 m]

Longitud del Producto 10.0 ft [3.0 m]

Peso del Producto 4.7 oz [134 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]

Ancho de la Caja 7.7 in [19.6 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.3 cm]

Peso (de la Caja) del 5.4 oz [152.0 g]

Envío

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja

1 - 10 ft Yellow Snagless Cat6 UTP Patch Cable - ETL
Verified

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

