

3ft CAT6 Ethernet Cable - Red CAT 6 Gigabit Ethernet Wire -250MHz 100W PoE RJ45 UTP Network/Patch Cord Snagless w/Strain Relief Individually Tested

ID prodotto: N6PATCH3RD



Questo cavo patch Cat6 snagless soddisfa o supera tutte le specifiche dei cavi Categoria 6 per garantire connessioni di rete Gigabit affidabili ed è dotato di una resistente guaina in PVC che consente di codificare a colori i cablaggi di rete secondo necessità.

Per garantire prestazioni durature nel tempo, questo cavo patch Cat6 di alta qualità presenta un design snagless che protegge le linguette del connettore RJ45 dai danni e riduce il rischio di impigliarsi durante l'installazione. Il cavo è inoltre dotato di scarico della trazione in PVC stampato che impedisce ai punti di terminazione del connettore RJ45 di piegarsi con piegature strette, riducendo il rischio di danni al cavo che potrebbero compromettere le prestazioni di rete.

I nostri cavi Cat6 sono realizzati utilizzando conduttori in rame di alta qualità. Mentre molti produttori offrono cavi "più economici" basati su un'anima in alluminio rivestito in rame, noi non scendiamo a compromessi sulla qualità per garantire il massimo valore e le migliori prestazioni per il tuo investimento in cablaggio di rete.

Questo cavo di rete Cat6 è costruito con conduttori in rame calibro 24 AWG, per supportare un'ampia gamma di applicazioni Ethernet come Power over Ethernet (PoE). Grazie all'utilizzo di rame di alta qualità, i nostri cavi supportano facilmente la potenza richiesta dalle applicazioni Power over Ethernet, mentre i cavi di qualità inferiore con alluminio rivestito in rame possono essere soggetti a erogazione di potenza insufficiente, accumulo di calore, danni alle apparecchiature e potenziali rischi di incendio.

I connettori di alta qualità sono placcati in oro da 50 micron per garantire una conducibilità ottimale eliminando la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro

Caratteristiche

- **Cavo Ethernet Cat6 ad alte Prestazioni:** Cavo in rame al 100% per connessioni Multi Gigabit 1/2,5/5 Gbps senza errori; supporta fino a 10 Gbps fino a 48,77 m; testato singolarmente secondo standard ANSI TIA-568-2.D categoria 6
- **Supporto PoE:** Conduttori in rame intrecciato 24 AWG e cablaggio certificato UL E132276-A supportano fino a 100 W per dispositivi PoE come telefoni VOIP e sistemi di sicurezza; conformità IEEE 802.3bt e DTE riduce il riscaldamento del cavo
- **Struttura di Qualità:** Cavo certificato UL; connettori placcati oro 50 micron resistono a ruggine e corrosione evitando interruzioni di rete; guaina in PVC di alta qualità resiste a piegature e usura
- **Installazione Facile:** Cavo patch da 30,5 m senza sporgenze per installazione agevole e disconnessione flessibile nei condotti; compatibile con standard Cat5e e precedenti; gommini sagomati ideali per spazi ristretti
- **La Scelta per Professionisti IT:** Progettato per affidabilità in implementazioni edge e on premise; testato in laboratorio e sul campo per integrazione senza problemi e massima continuità operativa; assistenza tecnica multilingue disponibile 24/5 a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	4 Pair UTP
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Standard cablaggio	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestazioni

Classe cavo	CAT6 - 250 MHz
-------------	----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - RJ-45
--------------	-----------

Connettore B	1 - RJ-45
--------------	-----------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
-------------------------	-------------------------------

Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
------------------------------	-------------------------------

Umidità	15 ~ 65% RH
---------	-------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Rosso
--------	-------

Diametro filo	24 AWG
---------------	--------

Tipo di conduttore	Rame intrecciato
--------------------	------------------

Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
--------------------	----------------

Lunghezza prodotto	3.0 ft [0.9 m]
--------------------	----------------

Peso prodotto	1.6 oz [44 g]
---------------	---------------

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione	6.8 in [17.3 cm]
----------------------	------------------

Larghezza del Pacco	7.8 in [19.9 cm]
---------------------	------------------

Altezza del Pacco	0.7 in [1.8 cm]
-------------------	-----------------

Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [58.0 g]
------------------------------	-----------------

Contenuto della confezione

Incluso nella
confezione

1 - 3 ft Red Snagless Cat6 UTP Patch Cable - ETL
Verified

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.