

## 3ft CAT6 Ethernet Cable - Red CAT 6 Gigabit Ethernet Wire -250MHz 100W PoE RJ45 UTP Network/Patch Cord Snagless w/Strain Relief Individually Tested

Productcode: N6PATCH3RD



Deze snagless Cat 6 patchkabel voldoet aan of overtreft alle Category 6 kabelspecificaties om betrouwbare Gigabit netwerkverbindingen te garanderen en is voorzien van een duurzame PVC mantel die het mogelijk maakt netwerkkabels te color coderen waar nodig.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 patchkabel voorzien van een snagless ontwerp dat de RJ45 connectorclips beschermt tegen schade en de kans op vast blijven haken tijdens installatie vermindert. De kabel beschikt ook over gegoten PVC trekontlasting die voorkomt dat de RJ45 connector terminatiepunten onder scherpe hoeken buigen, wat het risico op kabelschade vermindert en de netwerkprestaties beschermt.

Onze Cat6 kabels worden vervaardigd met hoogwaardige koperen geleiders. Waar veel kabelfabrikanten een "goedkopere" kabel aanbieden op basis van een kopergecoate aluminium kern, worden er geen concessies gedaan aan kwaliteit om maximale kwaliteit en prestaties voor netwerkkabelinvesteringen te garanderen.

Deze Cat6 netwerkkabel is vervaardigd met 24AWG koperdraad en ondersteunt een breed scala aan Ethernet toepassingen zoals Power over Ethernet (PoE). Door het gebruik van hoogwaardige koperdraad leveren deze kabels consistent de benodigde voeding voor Power over Ethernet toepassingen, terwijl kabels met kopergecoat aluminium kunnen leiden tot onvoldoende stroomlevering, warmteontwikkeling, schade aan apparatuur en mogelijk brand.

De hoogwaardige connectoren zijn verguld met 50 micron goud voor optimale geleidbaarheid en elimineren signaalverlies door oxidatie of corrosie.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Designed for use with Gigabit networks
- Patches from hub to distribution panel
- Connects workstation to wall outlet

## Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE CAT6 ETHERNET CABLE:** 100% copper for error-free Multi Gigabit 1/2.5/5Gbps connections; 10Gbps up to 160'; Individually Tested to comply w/ANSI/TIA-568-2.D Category 6
- **POE SUPPORT:** 24 AWG stranded copper conductors & UL Rated Wiring (E132276-A) supports up to 100W for PoE devices like VOIP phone & security systems; IEEE 802.3bt & DTE power compliance reduces cable heating
- **QUALITY CONSTRUCTION:** UL certified wire; 50-micron gold-plated connectors prevent rust/corrosion to avoid costly network downtime; High quality PVC jacket resists bending or fraying damage
- **EASY INSTALLATION:** Snagless patch cord for easy installation & flexible disconnection in wiring conduits; Compatible w/Cat5e & earlier standards; Molded boots available for constrained spaces
- **DE KEUZE VAN DE IT PRO:** Onze netwerkkabels zijn ontworpen voor betrouwbaarheid in edge en on-prem implementaties, en zijn grondig getest om een vlotte integratie en maximale uptime te garanderen; Gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6 - 250 MHz
-------------------	----------------

---

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid	15 ~ 65%

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	3.0 ft [0.9 m]
Gewicht product	1.6 oz [44 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.8 in [17.3 cm]
Breedte Verpakking	7.8 in [19.9 cm]
Hoogte Verpakking	0.7 in [1.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [58.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3 ft Red Snagless Cat6 UTP Patch Cable - ETL Verified
-------------	---

---

Garantie bepalinge

n

Warranty

Levenslang

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

