

Cable de 90cm de Red Cat6 UTP ETL sin Enganches Amarillo

ID del Producto: N6PATCH3YL



El cable de conexión N6PATCH3YL Cat 6 (de 0,9m) cumple o excede todas las especificaciones de cable de Categoría 6 para garantizar conexiones de red Gigabit fiables, y cuenta con una cubierta de PVC amarilla duradera que le permite codificar con colores los tendidos de su cable de red según sea necesario. Para garantizar un rendimiento durable, este cable de conexión Cat 6 de alta calidad presenta un diseño sin enganches que protege los clips del conector RJ45 de daños y hace que el cable sea menos propenso a engancharse durante la instalación.

El cable también cuenta con un alivio de tensión de PVC moldeado que evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen en ángulos agudos, lo que reduce el riesgo de daños en el cable, lo que podría disminuir el rendimiento de la red. Fabricado únicamente con materiales de la mejor calidad, este cable de conexión Cat 6 ofrece un rendimiento confiable y está respaldado por nuestra garantía de por vida.

100% cobre: Mejor valor

Los cables Cat6 de StarTech.com se fabrican con conductores de cobre de alta calidad. Si bien muchos fabricantes de cables ofrecen un cable "más económico" basado en un núcleo de aluminio recubierto de cobre, no comprometemos la calidad para garantizar que reciba el máximo valor y rendimiento por su inversión en cables de red.

Alambre de 24 AWG

Este cable Cat6 está construido con alambre de cobre de calibre 24, para admitir una amplia gama de aplicaciones Ethernet, como Power over Ethernet (PoE). Debido a que usamos un alambre de cobre de alta calidad, nuestros cables sostienen fácilmente la energía requerida para las aplicaciones Power over Ethernet, mientras que la calidad inferior que ofrecen los cables de aluminio recubiertos de cobre puede estar sujeta a una entrega de energía insuficiente, acumulación de calor, daño al equipo y, potencialmente, incendio.

Conectores de oro de 50 micrones

Este cable de conexión Cat 6 ofrece conectores de alta calidad compuestos de oro de 50 micrones, para brindar una conductividad óptima mientras se elimina la pérdida de señal debido a la oxidación o corrosión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Designed for use with Gigabit networks
- Patches from hub to distribution panel
- Connects workstation to wall outlet

Características

- Colored hoods for departmental color coding
- Molded strain relief prevents the cable from being bent at sharp angles at the RJ45 connector, to minimize the stress at the plug termination point
- HIGH PERFORMANCE CAT6 ETHERNET CABLE: 100% copper for error-free Multi Gigabit 1/2.5/5Gbps connections; 10Gbps up to 160'; Individually Tested to comply w/ANSI/TIA-568-2.D Category 6
- POE SUPPORT: 24 AWG stranded copper conductors & UL Rated Wiring (E132276-A) supports up to 100W for PoE devices like VOIP phone & security systems; IEEE 802.3bt & DTE power compliance reduces cable heating
- QUALITY CONSTRUCTION: UL certified wire; 50-micron gold-plated connectors prevent rust/corrosion to avoid costly network downtime; High quality PVC jacket resists bending or fraying damage
- EASY INSTALLATION: 3 foot snagless patch cord for easy installation & flexible disconnection in wiring conduits; Compatible w/Cat5e & earlier standards; Molded boots available for constrained spaces
- SPECS: Length: 3ft (1m) | Color: Yellow | 250 MHz Rated | Structure: 4 Pair UTP | RJ45 | Jacket: PVC | Wire Gauge: 24 AWG Copper | Wiring: ANSI/T568B| Warranty: Lifetime

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Rendimiento

Clasificación de Cables CAT6 - 250 MHz

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - RJ-45
Conecotor B	1 - RJ-45

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humedad	15 ~ 65%

Características Físicas

Color	Amarillo
Calibre del Conductor	24 AWG
Tipo de conductor	Cobre trenzado
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	3.0 ft [0.9 m]
Peso del Producto	1.6 oz [45 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja	7.1 in [18.1 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [58.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 3 ft Yellow Snagless Cat6 UTP Patch Cable - ETL Verified
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

