

75ft CAT6 Ethernet Cable - Yellow CAT 6 Gigabit Ethernet Wire - 250MHz 100W PoE  
RJ45 UTP Network/Patch Cord Snagless w/Strain Relief Individually Tested

ID del Producto: N6PATCH75YL



Este cable Cat6 de 22,8m cumple o supera todas las especificaciones de cable de Categoría 6 para garantizar conexiones de red Gigabit fiables. Además, el cable cuenta con una cubierta de PVC amarillo durable que le permite codificar con colores los tendidos de su cable de red según sea necesario.

Los clips RJ45 sin enganches ayudan a proteger sus conexiones de red. Para facilitar el recorrido del cable, los conectores sin enganches protegen los clips RJ45 del cable durante la instalación, lo que hace que sea menos probable que se enganchen o se rompan. Esto asegura una conexión robusta al evitar que el cable se suelte del puerto. El cable cuenta con botas moldeadas que ofrecen alivio de tensión del conector, evitando que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen en ángulos agudos y reduciendo el riesgo de daños en el cable, lo que podría disminuir el rendimiento de la red.

100% cobre por un valor excepcional

Obtenga el mayor valor por su inversión en cables con nuestros cables Cat 6, cada uno fabricado con conductores de cobre de alta calidad. Cable de calibre 24 para una conexión de red de alto rendimiento. Asegure la capacidad de alto rendimiento para sus aplicaciones Ethernet exigentes, como Power-over-Ethernet, utilizando cables que incluyen cobre de 24 AWG. Los conectores de oro de 50 micrones proporcionan una conductividad máxima.

Confíe en nuestros conectores RJ45 para brindar una conductividad óptima mientras elimina la pérdida de señal debido a la oxidación o corrosión. El N6PATCH75GR está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com para brindar fiabilidad garantizada.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Designed for use with Gigabit networks
- Patches from hub to distribution panel
- Connects workstation to wall outlet
- Extend the reach of your Gigabit network devices by 75 ft

## Características

- High quality 24 AWG copper wire
- ANSI/TIA-568-2.D Category 6 Compliance
- HIGH PERFORMANCE CAT6 ETHERNET CABLE: 100% copper for error-free Multi Gigabit 1/2.5/5Gbps connections; 10Gbps up to 160'; Individually Tested to comply w/ANSI/TIA-568-2.D Category 6
- POE SUPPORT: 24 AWG stranded copper conductors & UL Rated Wiring (E132276-A) supports up to 100W for PoE devices like VOIP phone & security systems; IEEE 802.3bt & DTE power compliance reduces cable heating
- QUALITY CONSTRUCTION: UL certified wire; 50-micron gold-plated connectors prevent rust/corrosion to avoid costly network downtime; High quality PVC jacket resists bending or fraying damage
- EASY INSTALLATION: 75 foot snagless patch cord for easy installation & flexible disconnection in wiring conduits; Compatible w/Cat5e & earlier standards; Molded boots available for constrained spaces
- SPECS: Length: 75ft (22.8m) | Color: Yellow | 250 MHz Rated | Structure: 4 Pair UTP | RJ45 | Jacket: PVC | Wire Gauge: 24 AWG Copper | Wiring: ANSI/T568B| Warranty: Lifetime

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Grado de Clasificación CMG (uso general)  
Inflamabilidad

Estándar de Cableado TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

Rendimiento

Clasificación de Cables CAT6 - 250 MHz

---

Conecotor(es)

Conecotor A 1 - RJ-45

Conecotor B 1 - RJ-45

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Humedad 15 ~ 65%

---

Características Físicas

Color Amarillo

Calibre del Conductor 24 AWG

Tipo de conductor Cobre trenzado

Longitud del Cable 75.0 ft [22.9 m]

Longitud del Producto 75.0 ft [22.9 m]

Peso del Producto 34.3 oz [971 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 10.4 in [26.3 cm]

Ancho de la Caja 9.6 in [24.5 cm]

Altura de la Caja 1.9 in [4.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.2 lb [1.0 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - 75 ft. Cat6 Patch Cable - Yellow

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

