

## Cable de 2,1m Ethernet Cat6 con Conectores RJ45 Snagless - Naranja

ID del Producto: N6PATCH7OR



El Cable de Conexión Cat6 (2,1m), N6PATCH3OR cumple o supera las especificaciones Cat6 asegurando conexiones de red Ethernet fiables, y dispone de un jacket de PVC naranja de gran durabilidad que permite codificar por colores el tendido de cables de red de acuerdo a sus necesidades.

Con el objeto de asegurar un rendimiento duradero, este cable de conexión Cat6 de alta calidad incluye alivio de tensión moldeado de PVC que evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen formando ángulos agudos, reduciendo así el riesgo de dañar el cable, lo cual podría afectar negativamente el rendimiento de la red.

Fabricado con materiales de primerísima calidad, este Cable de Conexión Cat6 ofrece rendimiento fiable y cuenta con el respaldo de nuestra Garantía de por Vida.

Los cables Cat6 de StarTech.com están fabricados con conductores de cobre de alta calidad. Mientras que muchos fabricantes ofrecen cables "baratos", basados en un núcleo de aluminio recubierto de cobre, nosotros no hacemos concesiones en la calidad asegurándonos que usted reciba un cable de red con un valor y rendimiento superiores al de su inversión.

Este cable Cat 6 está fabricado con alambre de cobre calibre 24 que admite una amplia variedad de aplicaciones como, por ejemplo, Alimentación a través de Ethernet (PoE). Debido a que usamos alambre de cobre de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet, mientras que la calidad inferior de los cables de aluminio recubiertos en cobre está sujeta a una entrega de alimentación insuficiente que puede generar acumulación de calor, dañar al equipo e incluso provocar un incendio.

Este cable de conexión moldeado dispone de conectores de alta calidad que contienen oro de 50 micrones con el fin de ofrecer óptima conductividad y al mismo tiempo eliminar la pérdida de señal debido a oxidación o corrosión.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Designed for use with Gigabit networks
- Patches from hub to distribution panel
- Connects workstation to wall outlet

## Características

- Colored hoods for departmental color coding
- Molded strain relief prevents the cable from being bent at sharp angles at the RJ45 connector, to minimize the stress at the plug termination point
- HIGH PERFORMANCE CAT6 ETHERNET CABLE: 100% copper for error-free Multi Gigabit 1/2.5/5Gbps connections; 10Gbps up to 160'; Individually Tested to comply w/ANSI/TIA-568-2.D Category 6
- POE SUPPORT: 24 AWG stranded copper conductors & UL Rated Wiring (E132276-A) supports up to 100W for PoE devices like VOIP phone & security systems; IEEE 802.3bt & DTE power compliance reduces cable heating
- QUALITY CONSTRUCTION: UL certified wire; 50-micron gold-plated connectors prevent rust/corrosion to avoid costly network downtime; High quality PVC jacket resists bending or fraying damage
- EASY INSTALLATION: 7 foot snagless patch cord for easy installation & flexible disconnection in wiring conduits; Compatible w/Cat5e & earlier standards; Molded boots available for constrained spaces
- SPECS: Length: 7ft (2m) | Color: Orange | 250 MHz Rated | Structure: 4 Pair UTP | RJ45 | Jacket: PVC | Wire Gauge: 24 AWG Copper | Wiring: ANSI/T568B| Warranty: Lifetime

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP

---

Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

Rendimiento	Clasificación de Cables	CAT6 - 250 MHz
-------------	-------------------------	----------------

---

Conecotor(es)	Conecotor A	1 - RJ-45
	Conecotor B	1 - RJ-45

---

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	15 ~ 65%

---

Características Físicas	Color	Naranja
	Calibre del Conductor	24 AWG
	Tipo de conductor	Cobre trenzado
	Longitud del Cable	7.0 ft [2.1 m]
	Longitud del Producto	7.0 ft [2.1 m]
	Peso del Producto	3.4 oz [96 g]

---

Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]

Altura de la Caja 1.0 in [2.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.0 oz [112.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - 7 ft Orange Snagless Cat6 UTP Patch Cable - ETL Verified

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.