

Cat6 netwerkkabel - Shielded (SFTP) - 1m, blauw patchkabel

Productcode: N6SPAT1MBL



Deze 1m lange Cat6-kabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen. De kabel is afgeschermd om uw netwerk tegen elektromagnetische storingen (EMI/RFI) en systeemruis te beschermen, waardoor hij de perfecte oplossing is voor snelle en veilige netwerkverbindingen.

Gemaakt van 100% koper en met een folie afgeschermd twisted-pair draad is deze kabel bestemd voor hoogwaardige prestaties. De kabel is ontworpen om de datasignalen zonder interferentie door uw netwerk te laten stromen, en is dus perfect voor omgevingen die gevoelig zijn voor veel EMI.

De 50 micron gouden connectors bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

Voor eenvoudigere kabeltrajecten beschermen de snagless connectors de RJ45 clips tijdens installatie, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken. Dit garandeert een stevige verbinding en voorkomt dat de kabel losraakt van de poort.

Daarnaast bieden de gegoten contacten trekontlasting waarmee buiging van de RJ45 connector eindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Hiermee wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

De N6SPAT1MBL wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen



- Sluit voor PoE geschikte apparaten aan op gigabit netwerken
- Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar
- Sluit een werkstation aan op een RJ45 wandcontact
- Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

Eigenschappen

- Bescherm uw data tegen ruis en EMI/RFI-storingen
- Voorkom kabelbeschadiging met gegoten RJ45 connectors die ook trekcontlasting bieden
- Maak beveiligde verbindingen met snagless clips die de connectors tijdens de installatie beschermen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair SFTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Afgeschermd zonder Uitsteeksels
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6 - 500 MHz
-------------------	----------------

Connector(en)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 60 °C
Vochtigheid	0-95 %

Fysieke eigenschappen

Kleur	Blauw
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	1.6 oz [46.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [56.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 m blauwe Cat6 afgeschermdde (SFTP) patchkabel
------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

