

Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 2 m, svart

Produkt ID: N6SPAT2MBK



Denna Cat6 kabel på 2 m uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6-kablar för att garantera tillförlitliga Gigabit nätverksanslutningar. Kabeln är skärmad för att skydda ditt nätverk mot elektromagnetiska störningar (EMI/RFI) och systembrus och är därför den perfekta lösningen för snabba och säkra nätverksanslutningar.

Kabeln är tillverkad med 100 % koppar och folieskärmad partvinnad tråd och ger prestanda av hög kvalitet. Den är designad att hålla signalerna som färdas genom ditt nätverk fria från störningar så den är perfekt i miljöer som utsätts för mycket EMI.

50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Gjutningen har dessutom dragavlastning som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar, vilket reducerar risken för skador på kabeln som skulle påverka nätverksprestandan.

N6SPAT2MBK täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut PoE-aktiverade enheter till Gigabit nätverk

- Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, skrivarservrar och patchpaneler
- Anslut en arbetsstation till ett RJ45 vägguttag
- Överför data, röst och video över Gigabit-nätverk

Funktioner

- Skydda din data mot brus och elektromagnetisk/radiostörning
- Förhindra kabelskador med gjutna RJ45-kontakter som också ger dragavlastning
- Skapa säkrade anslutningar med hakfria klämmor som skyddar kontakterna vid montering

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 Pair SFTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Skärmad hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 500 MHz
---------------------	----------------

Kontakt(er)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

Miljö

Drifttemperatur	0 to 50 °C
Förvaringstemperatur	-20 to 60 °C
Luftfuktighet	0-95 %

Utseende



Färg	Svart
Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	2.8 oz [80.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.5 in [13.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.2 oz [91.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 m svart skärmad (SFTP) Cat6-patchkabel
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

