


Cat6-patchkabel - skärmd (SFTP) - 2 m, grå

Produkt ID: N6SPAT2MGR



Denna Cat6 kabel på 2 m uppfyller eller överstiger alla villkor för Kategori 6-kablar för att garantera pålitliga Gigabit nätverksanslutningar. Och kabeln är skärmd för att skydda ditt nätverk mot elektromagnetisk störning (EMI/RFI) och systembrus för att kunna erbjuda den perfekta lösningen för snabba och säkra nätverksanslutningar.

Kabeln är tillverkad med 100 % koppar- och folieskärmda partvinnade ledningar och har skapats för kvalitativ prestanda. Kabeln har utformats för att skydda data som färdas genom ditt nätverk och är perfekt i miljöer med mycket elektromagnetisk störning (EMI). Resultatet är snabbare hastigheter och förbättrad dataöverföring.

Guldkontakten på 50 µm ger maximal ledningsförmåga och eliminerar samtidigt signalförlust orsakad av oxidering eller korrosion.

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna RJ45 klämmorna vid monteringen, vilket gör dem mindre benägna att fastna eller gå av. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förebygga att kabeln lossnar från kontakten.

De gjutna kontakterna ger dragavlastning som hindrar RJ45 kontaktens anslutningspunkter från att böjas i skarpa vinklar, vilket minskar risken för kabelslitage som skulle kunna minska nätverksprestandan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut PoE-aktiverade enheter till Gigabit nätverk
- Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, skrivarservrar och patchpaneler
- Anslut en arbetsstation till ett RJ45 vägguttag
- Överför data, röst och video över Gigabit-nätverk

Funktioner

- Skydda din data mot brus och elektromagnetisk/radiostörning
- Förhindra kabelskador med gjutna RJ45-kontakter som också ger dragavlastning
- Skapa säkrade anslutningar med hakfria klämmor som skyddar kontakterna vid montering

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 Pair SFTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Skärmad hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 500 MHz
---------------------	----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Miljö

Drifttemperatur	0 to 50 °C
Förvaringstemperatur	-20 to 60 °C

	Luftfuktighet	0-95 %
Utseende		
	Färg	Grå
	Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
	Produktvikt	3.3 oz [93.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
	Paketets bredd	7.9 in [20.0 cm]
	Paketets höjd	0.4 in [1.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.3 oz [93.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 2 m grå Cat6 skärmad (SFTP) patchkabel
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.