


## Cat6 patchkabel - 3m grijs - Shielded (SFTP) snagless gigabit netwerkkabel

Productcode: N6SPAT3MGR



Deze 3 m lange Cat6-kabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen. Ook is de kabel afgeschermd om uw netwerk tegen elektromagnetische storingen (EMI/RFI) en systeemruis te beschermen, waardoor hij de perfecte oplossing is voor snelle en veilige netwerkverbindingen.

Gemaakt van 100% koper en met een folie afgeschermd twisted-pair draad is deze kabel bestemd voor hoogwaardige prestaties. De kabel is ontworpen ter bescherming van de data die door uw netwerk stromen en is perfect voor omgevingen met veel EMI. Het resultaat is hogere snelheden en verbeterde datatransmissie.

De 50 micron gouden connectors bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

Voor eenvoudigere kabeltrajecten beschermen de snagless connectors de RJ45 clips tijdens installatie, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken. Dit garandeert een stevige verbinding, omdat het losraken van de kabel van de stekker wordt voorkomen.

Daarnaast bieden de gegoten contacten trekantlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen, zodat het risico van kabelbeschadiging wordt verminderd waardoor de netwerkprestaties zou kunnen worden aangetast.

De N6SPAT3MGR wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Sluit voor PoE geschikte apparaten aan op gigabit netwerken
- Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar
- Sluit een werkstation aan op een RJ45 wandcontact
- Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

## Eigenschappen

- Bescherm uw data tegen ruis en EMI/RFI-storingen
- Voorkom kabelbeschadiging met gegoten RJ45 connectors die ook trekcontlasting bieden
- Maak beveiligde verbindingen met snagless clips die de connectors tijdens de installatie beschermen

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair SFTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Afgeschermd zonder Uitsteeksels
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6 - 500 MHz
-------------------	----------------

---

### Connector(en)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 60 °C



Vochtigheid 0-95 %

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	5.3 oz [150.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [160.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3 m grijze Cat6 afgeschermdde (SFTP) patchkabel
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

