

Cable de 50cm de Red Cat6 Ethernet Gigabit Blindado SFTP - Azul

ID del Producto: N6SPAT50CMBL



Este cable Cat6 de 0,5 metros cumple o sobrepasa las especificaciones para cables de categoría 6, lo cual garantiza conexiones fiables en redes Gigabit. El cable es blindado para proteger su red contra interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencias (EMI/RFI), o de ruidos del sistema, a fin de ofrecer la solución ideal para conexiones en red rápidas y seguras.

Fabricado con alambre 100% de cobre y pares trenzados con blindaje de aluminio, este cable ofrece un rendimiento de alta calidad. Está diseñado para mantener las señales de datos que viajan a través de su red libres de interferencias, y resulta ideal en entornos propensos a una gran cantidad de interferencias electromagnéticas (EMI).

Los conectores de oro de 50 micrones ofrecen una conductividad óptima y eliminan pérdidas de señal debidas a la oxidación o corrosión.

Para facilitar la instalación de los cables, los conectores a prueba de enganche ("Snagless") protegen los clips RJ45 durante la instalación, lo cual evita enganches o daños. Esto garantiza una conexión resistente, ya que se evita que el cable se suelte del conector.

Además, el revestimiento moldeado reduce la tensión en los puntos de terminación de los conectores RJ45, lo cual evita que el cable se doble en ángulos agudos y, a su vez, evita daños en el cable que puedan causar una disminución del rendimiento de la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte dispositivos equipados con PoE (alimentación por Ethernet) a redes Gigabit
- Conecte entre ordenadores, concentradores, conmutadores, servidores de impresión y paneles de parcheo
- Conecte una estación de trabajo con una placa de pared RJ45
- Transfiera datos, voz y vídeo a través de redes Gigabit

Características

- Proteja sus datos contra ruidos del sistema e interferencias EMI/RFI
- Evite daños del cable con conectores RJ45 moldeados que además reducen la tensión
- Establezca conexiones seguras, gracias a los clips Snagless (a prueba de enganches) que protegen los conectores durante la instalación

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair SFTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable	Blindado Libre de Enganches
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Rendimiento

Clasificación de Cables	CAT6 - 500 MHz
-------------------------	----------------

Conector(es)

Conector A	1 - RJ-45
Conector B	1 - RJ-45

Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 60 °C
Humedad	0-95 %

Características Físicas

Color	Azul
Calibre del Conductor	26 AWG (0.404 mm)
Tipo de conductor	Cobre trenzado
Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	1.0 oz [28.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.3 oz [38.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de red blindado Cat6 (SFTP) azul de 0,5m
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.