

Adaptador Crash Cart USB KVM para Ordenador Portátil

ID del Producto: NOTECONS01



El adaptador de crash cart para ordenador portátil consola KVM a USB 2.0, modelo NOTECONS01, convierte su notebook o netbook en crash cart portátil para servidor, lo cual evita que haya que cargar de un lado a otro un monitor grande y pesado, un teclado y un ratón. Este adaptador ofrece transmisión de la señal VGA desde cualquier ordenador anfitrión a un ordenador portátil, y además emula las salidas de teclado y ratón del ordenador portátil para facilitar el acceso y control de los servidores, ordenadores u otros dispositivos "sin periféricos" conectados.

Diseñado para ofrecer portabilidad para administradores móviles o técnicos reparadores, este adaptador con alimentación por USB tiene un tamaño compacto que ocupa poco espacio y que no requiere accesorios adicionales para la conexión con la mayoría de los servidores, además de que no requiere la instalación de software en el lado del servidor. Asimismo, este adaptador tamaño bolsillo obtiene la alimentación mediante las conexiones USB del lado del servidor, lo cual permite al ordenador portátil/netbook funcionar por más tiempo sin consumir la batería.

Dado que garantiza el control total de las unidades conectadas, este adaptador de consola de servidor KVM para ordenador portátil ofrece acceso inmediato a las pantallas POST y BIOS, además de ser capaz de gestionar toda la configuración del ordenador o máquina conectada; los administradores pueden conectar con un dispositivo/servidor sin periféricos, sin que se requiera una costosa consola LCD para montaje en rack o voluminosa solución de monitor, teclado y ratón.

Cómo funciona:

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Elimina la necesidad de crash carts enormes y pesados en la sala de servidores o redes de distribución
- Solución eficaz y económica para lugares en los cuales las Consolas LCD en bastidor dedicadas son demasiados costosas o engorrosas para instalar
- Mantenimiento de servidores sin periféricos
- Reparación de servidores móviles
- Mantenimiento y reparación del ATM y VLT

Características

- **DE PORTÁTIL A SERVIDOR:** El adaptador USB de crash cart conecta su portátil a un sistema sin monitor, convirtiendo su portátil en una consola portátil para servidores en rack en su sala de servidores, PCs, cajeros automáticos, quioscos, etc
- **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EFICAZ:** Transfiera ficheros fácilmente, haga capturas de pantallas y registre la actividad del servidor mediante el software del crash cart - Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que estén instalados los drivers más recientes
- **CONTROL A NIVEL DE BIOS:** Conecte el adaptador de crash cart para portátiles a su ordenador mediante el cable USB incluido y a continuación, conecte los cables USB y VGA integrados a su servidor para obtener un control instantáneo a nivel de BIOS
- **AUTOALIMENTADO:** El adaptador KVM se alimenta de la conexión USB del lado del servidor y no necesita una toma de CA, lo que le permite conectarse a cualquier PC o dispositivo con un puerto de salida VGA y una conexión USB
- **DISEÑO COMPACTO:** Este adaptador de tamaño de bolsillo y conforme a la TAA, no requiere accesorios adicionales, por lo que elimina la necesidad de transportar un crash cart tradicional cuando solucione problemas y preste servicio a sus sistemas

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB y PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 @ 60Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
MTBF	284.000 horas

Conecotor(es)

Interfaz(ces) de Consola	1 - USB Mini B (5 pines)
Conectores del Host	1 - PS/2 (6 pines, mini DIN)
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
-------------------	---------------------------------------

Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022

macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1

Linux 2.6.x y superior - Solamente las Versiones LTS

Observaciones / Requisitos

Nota	Si va a utilizar una interfaz con un dispositivo Linux, este adaptador solo es compatible con teclados QWERTY estándar en modo de configuración para inglés de Estados Unidos
-------------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA) 1 - Enlace Mouse/Teclado (USB,PS/2) del Host/Servidor 1 - Enlace Consola del Usuario/USB
------------------------	--

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	1 x 15in (385mm) USB host cable 1 x 11in (290mm) VGA host cable 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Ancho del Producto	2.9 in [7.4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Profundidad del Producto	4.5 in [115 mm]
Peso del Producto	6.0 oz [170.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.8 in [29.9 cm]
Ancho de la Caja	6.5 in [16.5 cm]
Altura de la Caja	2.1 in [5.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.6 oz [384.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Consola KVM USB PS/2
	1 - Cable USB
	1 - Adaptador USB a PS/2

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.