

KVM-enhet till USB 2.0 akutvagn-adapter för bärbara datorer

Produkt ID: NOTECONS01



NOTECONS01 KVM-konsol till USB 2.0 akutvagnsadapter för bärbara datorer gör om din bärbara dator till en bärbar akutvagn för servrar så att du slipper släpa runt på en stor och otymplig skärm, tangentbord och mus. Adaptern levererar VGA-strömmen från en värddator till en bärbar dator och emulerar utdata från tangentbord och mus för enkel åtkomst samt kontroll över anslutna servrar, datorer och andra fjärradministrerade enheter.

Denna USB-drivna adapter har, med bärbarhet för den mobila administratören eller reparatören i åtanke, en liten storlek som inte behöver extra tillbehör för att ansluta till de flesta servrar och behöver ingen installation av mjukvara på serversidan. Adaptern i fickformat får dessutom sin ström från USB-anslutningen på servern så att den bärbara datorn klarar sig längre på sitt batteri.

KVM server-konsoladaptern för bärbara datorer garanterar full kontroll över anslutna enheter och ger omedelbar åtkomst till POST-skärmen och BIOS plus förmågan att hantera full konfiguration av ansluten dator eller maskin; administratörer kan ansluta till en fjärradministrerad server/enhet utan att behöva en dyr hyllmonterad LCD-konsol eller otympliga skärmar, tangentbord och datormöss.

Hur det fungerar:

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Elimineras behovet av stora, otympliga akutvagnar i serverrummet eller distribuerade nätverk
- Kostnadseffektiv lösning för områden där dedicerade hyllmonterade LCD-konsoler är för dyra eller besvärliga att installera
- Underhåll av fjärradministrerad server
- Mobil reparation av server
- Underhåll och reparation av bankomater och VLT

Funktioner

- **BÄRBAR DATOR TILL SERVER:** USB-vagnadapter ansluter din bärbara dator till ett huvudlöst system och förvandlar din bärbara dator till en bärbar konsol för rackserverar i serverrummet, datorer, bankomater, kiosker etc.
- **EFFEKTIV FELSÖKNING:** Det är enkelt att logga serveraktivitet med hjälp av programvaran för akutvagnsadaptrar och det är enkelt att installera de senaste drivrutinerna för optimal prestanda. Obs: Se till att du laddar ner drivrutinerna specifikt för NOTECONS01
- **KONTROLL PÅ BIOS-NIVÅ:** Anslut den bärbara datorns akutvagnsadapter till datorn med den medföljande USB-kabeln, anslut sedan de integrerade USB- och VGA-kablarna till servern för omedelbar kontroll på BIOS-nivå.
- **SJÄLVFÖRSÖRJ:** KVM-adaptern drivs av USB-anslutningen på serversidan, vilket minskar belastningen på den bärbara datorns batteri och eliminerar behovet av ett nätuttag, så att du kan ansluta till alla datorer eller enheter med en VGA-utgångsport och USB-anslutning
- **KOMPAKT DESIGN:** Denna TAA-kompatibla vagnadapter i fickformat för datacenter kräver inga ytterligare tillbehör, vilket eliminerar behovet av att bära med sig en traditionell akutvagn vid felsökning och service av dina system

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej
KVM-portar	1

PC-gränssnitt	USB och PS/2
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Nej
Maximal analog upplösning	1920x1200 @ 60Hz
Maximalt antal användare	1
Medeltid mellan fel (MTBF)	284 000 h

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	1 - USB Mini-B (5-stifts)
Värdkontakter	1 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
	macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Linux 2.6.x and up - LTS Versions only

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.

Om du interagerar med en Linux-enhet är denna adapter endast kompatibel med standard QWERTY-tangentbord med amerikansk engelska.

Indikatorer

LED-indikatorer

1 - Vård/server videolänk (VGA)

1 - Vård/server tangentbord/mus-länk (USB, PS/2)

1 - Användarkonsol/USB-länk

Ström

Strömkälla

Strömförsörjd via USB

Inspänning

5V DC

Utspanning

5 DC

Miljö

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet

80% RH

Utseende

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Kabellängd

1 x 15in (385mm) USB host cable

1 x 11in (290mm) VGA host cable

1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Produktlängd

0.0 in [0.0 mm]

Produktbredd

2.9 in [7.4 cm]

Produkthöjd

0.6 in [1.5 cm]

Produktdjup

4.5 in [115 mm]

Produktvikt

6.0 oz [170.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.8 in [29.9 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Paketets höjd	2.1 in [5.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	13.6 oz [384.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB PS/2 KVM-konsoladapter
	1 - USB-kabel
	1 - USB till PS/2-adapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.