

Adattatore Crash Cart portatile console KVM a USB 2.0 del laptop con trasferimento di file e Acquisizione Video

ID prodotto: NOTECONS02



Il crash cart adapter USB consente di controllare un sistema headless, trasformando un computer laptop in un crash cart portatile per server in rack, PC, ATM, chioschi informatici e altro ancora.

È sufficiente collegare il laptop crash cart adapter al computer mediante il cavo USB incluso e quindi collegare i cavi VGA e USB integrati al server per un controllo a livello di BIOS immediato. Senza bisogno di alcun software lato server, è possibile diventare subito operativi.

Grazie all'interfaccia software flessibile, è possibile trasferire file dal computer laptop al server, acquisire video per scopi informativi o di registrazione, catturare screenshot e ridimensionare la finestra del display in modalità a schermo intero o a dimensioni inferiori, senza barre di scorrimento per favorire una più rapida risoluzione dei problemi.

Ricevendo l'alimentazione dal collegamento USB lato server, l'adattatore KVM non necessita di una presa CA e pertanto è possibile eseguire il collegamento a qualsiasi PC o dispositivo dotato di una porta VGA o USB anche quando non è disponibile una presa di alimentazione.

Questo adattatore in formato tascabile è caratterizzato da un design compatto che ne consente comodamente il trasporto nella borsa del computer e non richiede accessori aggiuntivi per il collegamento, eliminando la necessità di portare in giro un grande e scomodo crash cart tradizionale per gli interventi di risoluzione dei problemi e di manutenzione dei sistemi.

StarTech.com offre una vasta selezione di prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi. Questo KVM crash cart adapter USB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Manutenzione e riparazione ATM e VLT
- Sistemi mobili e riparazione di server

Caratteristiche

- Accesso a qualsiasi sistema VGA e USB direttamente dal computer laptop tramite l'adattatore console KVM
- Installazione rapida grazie ai cavi inclusi e al controllo a livello di BIOS immediato
- Risoluzione dei problemi dei sistemi più agevole con il trasferimento file bidirezionale tra computer locale e remoto
- Condivisione delle informazioni di risoluzione dei problemi e visualizzazione degli errori tramite acquisizione video con risoluzione 1920x1200 a 60 Hz
- Autoalimentato senza bisogno di un adattatore di alimentazione esterno

Prominence

Norme di garanzia	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com USB Crash Cart Adapter with File Transfer & Video Capture

Hardware

Audio	No
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No



Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 @ 60Hz
Numero massimo di utenti	1
MTBF	909000

Connettore/i

Interfacce console	USB mini-B (5 pin)
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS da 10.9 a 10.15, 11.0 Linux da 2.6.x a 4.11.x <i>solo versioni LTS</i>
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Nota	Se l'interfaccia è relativa a un dispositivo Linux, l'adattatore è compatibile solo con le tastiere QWERTY standard configurate per la lingua Inglese (Stati Uniti)
------	---

Indicatori

Indicatori LED	Console utente/collegamento USB Collegamento video (VGA) host/server Connessione tastiera/mouse (USB) host/server
----------------	---

Alimentazione



Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	16.4 in [41.6 cm]
	1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza prodotto	2.9 in [74.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
Profondità prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Peso prodotto	6.0 oz [170.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	11.9 in [30.3 cm]
Package Width	6.5 in [16.6 cm]
Package Height	1.8 in [46.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	12.8 oz [363.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella	Adattatore per crash cart USB
---------------	-------------------------------

confezione

Cavo USB A a mini B

Chiave software USB

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

