

Adattatore Crash Cart portatile console KVM a USB 2.0 del laptop con trasferimento di file e Acquisizione Video

ID prodotto: NOTECONS02



Il crash cart adapter USB consente di controllare un sistema headless, trasformando un computer laptop in un crash cart portatile per server in rack, PC. ATM, chioschi informatici e altro ancora.

È sufficiente collegare il laptop crash cart adapter al computer mediante il cavo USB incluso e quindi collegare i cavi VGA e USB integrati al server per un controllo a livello di BIOS immediato. Senza bisogno di alcun software lato server, è possibile diventare subito operativi.

*Si prega di notare che la funzione del mouse potrebbe essere limitata in alcuni ambienti BIOS/UEFI

Grazie all'interfaccia software flessibile, è possibile trasferire file dal computer laptop al server, acquisire video per scopi informativi o di registrazione, catturare screenshot e ridimensionare la finestra del display in modalità a schermo interno o a dimensioni inferiori, senza barre di scorrimento per favorire una più rapida risoluzione dei problemi.

Ricevendo l'alimentazione dal collegamento USB lato server, l'adattatore KVM non necessita di una presa CA e pertanto è possibile eseguire il collegamento a qualsiasi PC o dispositivo dotato di una porta VGA o USB anche quando non è disponibile una presa di alimentazione.

Questo adattatore in formato tascabile è caratterizzato da un design compatto che ne consente comodamente il trasporto nella borsa del computer e non richiede accessori aggiuntivi per il collegamento, eliminando la necessità di portare in giro un grande e scomodo crash cart tradizionale per gli interventi di risoluzione dei problemi e di manutenzione dei sistemi.

StarTech.com offre una vasta selezione di prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Manutenzione e riparazione ATM e VLT
- Sistemi mobili e riparazione di server

Caratteristiche

- DA LAPTOP A SERVER: L' adattatore crash cart USB di emergenza collega il notebook a un qualsiasi sistema senza monitor headless, trasformando il laptop in una console portatile per server rack nelle sale server, PC, bancomat, chioschi, ATM, ecc
- RISOLUZIONE EFFICIENTE DEI PROBLEMI: Registra facilmente l'attività del server utilizzando il software dell'adattatore crash cart; per prestazioni ottimali, assicurati di installare i driver più recenti; Nota: Scaricare i driver specifici per il NOTECONS02
- CONTROLLO A LIVELLO BIOS: Collegare l'adattatore crash cart per laptop al computer tramite il cavo USB in dotazione, quindi collegare i cavi USB e VGA integrati al server per un controllo immediato a livello BIOS
- Condivisione delle informazioni di risoluzione dei problemi e visualizzazione degli errori tramite acquisizione video con risoluzione 1920x1200 a 60 Hz
- DESIGN COMPATTO: Questo adattatore crash cart tascabile di emergenza, conforme alla normativa TAA, non richiede accessori aggiuntivi, elimina la necessità di portare con sé una consolle di emergenza tradizionale per la manutenzione dei sistemi

Norme di garanzia 2 Years

Audio No



Porte KVM 1

Interfaccia PC USB

Tipo video PC VGA

Multimonitor 1

Montaggio a rack No

Cavi inclusi Sì

Collegamento a margherita

No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di No

scelta rapida

Controllo IP No

Hot-Key Selection No

Risoluzioni analogiche

massime

1920x1200 @ 60Hz

Numero massimo di

utenti

1

MTBF

909000

Connettore/i

Interfacce console 1 - USB mini-B (5 pin)

Connettori host 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi

Windows®XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server®2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019,

2022

macOS 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Linux 2.6 e versioni successive (Solo Versioni LTS;è richiesto glibc 2.18 o una versione più recente)



Note/	requisit	İ
specia	ali	

Nota Se l'interfaccia è relativa a un dispositivo Linux,

l'adattatore è compatibile solo con le tastiere QWERTY standard configurate per la lingua Inglese (Stati Uniti)

- Nota: la funzione del mouse potrebbe essere limitata o

non funzionante in alcuni ambienti BIOS/UEFI

Indicatori

Indicatori LED 1 - Console utente/collegamento USB

1 - Collegamento video (VGA) host/server

1 - Connessione tastiera/mouse (USB) host/server

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Umidità 80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza del cavo 16.4 in [416 mm]

Lunghezza cavo 1 x 15in (385mm) USB host cable

1 x 11in (290mm) VGA host cable

1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Lunghezza prodotto 5.2 in [13.3 cm]

Larghezza prodotto 2.9 in [7.4 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]



	Profondità prodotto	4.5 in [115 mm]
	Peso prodotto	6.0 oz [170.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	11.9 in [30.1 cm]
	Package Width	6.5 in [16.5 cm]
	Package Height	2.2 in [5.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	12.6 oz [358.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore Crash Cart USB
		1 - Cavo USB A a mini B
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

st L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.